

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
聚酰胺 PA6。

规格：
黑色。


提示：
旋转叉带有弹簧挡块，可安装回位弹簧。

与回位弹簧和保护器相结合，可为能量链提供完整的弹簧复位系统。保护器用作弹簧的固定点。


弹簧复位系统支持机器人上拖链能量链的导向机构。它们可以为机械臂所需的能量链提供长度补偿，并防止悬垂的缆线形成干扰性垂环（避免打圈现象）。目的是将供应管引导至尽可能靠近机器人的位置。由此减轻了能量链的负荷，并减少了磨损。

温度范围：
-45 °C 到 +105 °C（短时温度达 +150 °C）。

附件：
保护器 80855-15。
回位弹簧 80855-45。



图纸



商品概述

订货号	标称尺寸
80855-41-0701	70