

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚氨酯胎面 (PUR)。
钢制轴承。

规格：
深棕色胎面。

提示：
胎面牢固灌注在滚珠轴承上。直径 40 mm 以上的台面为双层台面。


PUR 胎面的优点是运行噪音低。

导向辊轮不适用于高温、空气湿度高以及接触水的环境。导向辊轮耐受不含溶剂的油。含溶剂的油会导致膨胀或降低强度。

径向载荷经过了 300 转速下的一百万转测试。载荷可能会因使用条件和环境而异。

附件：
配套销轴 95102。

图纸



商品概述

订货号	B	D	D1	类型	形状类型	滚珠轴承	径向负载 N	适用
95101-002008	8	20	6	A	无轴环	696-2RS	63	95102-3006055
95101-002509	9	25	6	A	无轴环	626-2RS	93	95102-3006060
95101-003011	11	30	8	A	无轴环	608-2RS	167	95102-3008070
95101-003511	11	35	8	A	无轴环	608-2RS	225	95102-3008070
95101-004012	12	40	10	A	无轴环	6000-2RS	314	95102-3010080
95101-004514	14	45	12	A	无轴环	6201-2RS	402	95102-3012100
95101-005014	14	50	12	A	无轴环	6201-2RS	470	95102-3012100
95101-005515	15	55	15	A	无轴环	6202-2RS	510	95102-3015110
95101-006015	15	60	15	A	无轴环	6202-2RS	539	95102-3015110

商品概述
