

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
镀镍胎面。


提示：
胎面与滚珠轴承通过卡簧牢固连接。

荷载系数以滚子轴承为准。

根据要求：
黑色聚缩醛胎面。

附件：
配套销轴 95102。

图纸



商品概述

圆柱形塑料导向辊轮

订货号	B	D	D1	D2	D3	滚珠轴承	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
95101-05-002212	12	22	6	13	17	606-ZZ	2260	840
95101-05-003016	16	30	8	18	22	608-ZZ	3300	1360
95101-05-003619	19	36	10	22	26	6000-ZZ	4550	1970
95101-05-004223	23	42	12	26	32	6201-ZZ	6800	3050
95101-05-004628	28	46	15	29	35	6202-ZZ	7650	3700