

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

由 EPDM 海绵橡胶制成的密封型材，用于安装在密封管道、凹槽或 U 型材中。

四唇形型材能可靠地密封和保护部件不受外部影响。

材料：

EPDM 泡沫橡胶。

规格：

黑色。

提示：

通道宽度不得小于 8.6 mm。

H1= 弯边。

根据 UL 157 和 UL 50E 指令进行类型测试。

为了达到最佳功能，密封圈必须能够自由移动，并且最好只由两块中心隔板固定。

公差应符合 DIN ISO 3302-01 标准。

应用：

- 开关柜制造
- 机器和设备制造
- 汽车工业
- 建筑业和窗户制造

装配：

安装简单、快速、方便。用手按压，四唇形型材就会夹住两边之间的缝隙或通道。侧边隔板可防止型材脱落。

优点：

接触压力小时，公差补偿大。

密封件可在正压和负压两个方向上工作。

在较小半径转角处避免弯曲。


根据要求：

其他长度。

图纸提示：

- 1) 夹紧区域
- 2) 未压缩状态
- 3) 压缩状态

图纸



商品概述

订货号	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	夹紧范围 mm
96523-018X2000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	2000	8,6
96523-018X5000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	5000	8,6
96523-018X10000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	10000	8,6
96523-018X20000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	20000	8,6
96523-018X40000	8,6	10,7	18	16	2	12	4	40000	8,6
96523-020X2000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	2000	8,6
96523-020X5000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	5000	8,6

商品概述

订货号	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	夹紧范围 mm
96523-020X10000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	10000	8,6
96523-020X20000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	20000	8,6
96523-020X40000	8,6	10,7	20	18	2	14	4	40000	8,6
96523-022X2000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	2000	8,6
96523-022X5000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	5000	8,6
96523-022X10000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	10000	8,6
96523-022X20000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	20000	8,6
96523-022X40000	8,6	10,7	22	20	2	16	4	40000	8,6
96523-024X2000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	2000	8,6
96523-024X5000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	5000	8,6
96523-024X10000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	10000	8,6
96523-024X20000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	20000	8,6
96523-024X40000	8,6	10,7	24	22	2	18	4	40000	8,6
96523-026X2000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	2000	8,6
96523-026X5000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	5000	8,6
96523-026X10000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	10000	8,6
96523-026X20000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	20000	8,6
96523-026X40000	8,6	10,7	26	24	2	20	4	40000	8,6
96523-028X2000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	2000	8,6
96523-028X5000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	5000	8,6
96523-028X10000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	10000	8,6
96523-028X20000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	20000	8,6
96523-028X40000	8,6	10,7	28	26	2	22	4	40000	8,6