

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

PVC 传统密封型材，用于安装在密封管道、凹槽或 U 型材中。

唇形型材能可靠地密封和保护部件不受外部影响。

材料：

PVC。

规格：

黑色。

提示：

57 ± 5 邵氏硬度 A

公差应符合 DIN 16941 标准。

应用：

- 开关柜制造
- 机器和设备制造
- 汽车工业
- 建筑业和窗户制造

装配：

安装简单、快速、方便。用手按压，唇形型材就会夹住两边之间的缝隙或通道。


根据要求：

其他长度。

图纸提示：

- 1) 夹紧范围

图纸



商品概述

订货号	B	H	H1	L	夹紧范围 mm
96523-02-0170X2000	11	17	9,5	2000	10
96523-02-0170X5000	11	17	9,5	5000	10
96523-02-0170X10000	11	17	9,5	10000	10
96523-02-0170X20000	11	17	9,5	20000	10
96523-02-0195X2000	11	19,5	11,5	2000	10
96523-02-0195X5000	11	19,5	11,5	5000	10
96523-02-0195X10000	11	19,5	11,5	10000	10
96523-02-0195X20000	11	19,5	11,5	20000	10
96523-02-0215X2000	11	21,5	13,5	2000	10
96523-02-0215X5000	11	21,5	13,5	5000	10
96523-02-0215X10000	11	21,5	13,5	10000	10
96523-02-0215X20000	11	21,5	13,5	20000	10
96523-02-0275X2000	11	27,5	19,5	2000	10

商品概述

订货号	B	H	H1	L	夹紧范围 mm
96523-02-0275X5000	11	27,5	19,5	5000	10
96523-02-0275X10000	11	27,5	19,5	10000	10
96523-02-0275X20000	11	27,5	19,5	20000	10