

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

手轮，铝制。

铝制固定手柄，轴部分为钢制，经黑色氧化处理。

铝制转动式手柄，轴部分为钢制，经镀锌和蓝色钝化处理。

规格：

轮缘经车削和抛光处理。

根据要求：

内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。

商品概述

订货号	D1	D2	D3≈	L1	L3	辐条数	固定手柄 DIN 39 E 型
06273-2080XCN	80	0,312	24	16	29	3	ø16 x M6 x 50
06273-2080XCO	80	0,375	24	16	29	3	ø16 x M6 x 50
06273-2100XCO	100	0,375	26	17	33	3	ø16 x M6 x 50
06273-2100XCP	100	0,5	26	17	33	3	ø16 x M6 x 50
06273-2125XCO	125	0,375	28	18	36	3	ø20 x M8 x 64
06273-2125XCP	125	0,5	28	18	36	3	ø20 x M8 x 64
06273-2140XCP	140	0,5	30	19	39	3	ø20 x M8 x 64
06273-2140XCQ	140	0,625	30	19	39	3	ø20 x M8 x 64
06273-2160XCP	160	0,5	32	20	40	3	ø25 x M10 x 80
06273-2160XCQ	160	0,625	32	20	40	3	ø25 x M10 x 80
06273-2180XCP	180	0,5	37	22	43	3	ø25 x M10 x 80
06273-2180XCQ	180	0,625	37	22	43	3	ø25 x M10 x 80
06273-2200XCQ	200	0,625	38	24	45	3	ø25 x M10 x 80
06273-2200XCR	200	0,75	38	24	45	3	ø25 x M10 x 80
06273-2250XCR	250	0,75	45	28	50	5	ø32 x M12 x 100
06273-2250XCV	250	0,875	45	28	50	5	ø32 x M12 x 100
06273-2315XCV	315	0,875	54	33	56	5	ø32 x M12 x 100
06273-2315XCS	315	1	53	33	56	5	ø32 x M12 x 100
06273-2400XCS	400	1	65	38	63	5	ø36 x M16 x 112
06273-2500XCS	500	1	78	45	72	5	ø36 x M16 x 112