

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

手轮，铝制。

铝制固定手柄，轴部分为钢制，经黑色氧化处理。

铝制转动式手柄，轴部分为钢制，经镀锌和蓝色钝化处理。

规格：

轮缘经车削和抛光处理。

根据要求：

内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。

商品概述

订货号	D1	D2	D3≈	L1	L3	辐条数	旋转手柄 DIN 98 E 型
06273-4080XCN	80	0,312	24	16	29	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4080XCO	80	0,375	24	16	29	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4100XCO	100	0,375	26	17	33	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4100XCP	100	0,5	26	17	33	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4125XCO	125	0,375	28	18	36	3	ø20 x M8 x 67
06273-4125XCP	125	0,5	28	18	36	3	ø20 x M8 x 67
06273-4140XCP	140	0,5	30	19	39	3	ø20 x M8 x 67
06273-4140XCQ	140	0,625	30	19	39	3	ø20 x M8 x 67
06273-4160XCP	160	0,5	32	20	40	3	ø25 x M10 x 83
06273-4160XCQ	160	0,625	32	20	40	3	ø25 x M10 x 83
06273-4180XCP	180	0,5	37	22	43	3	ø25 x M10 x 83
06273-4180XCQ	180	0,625	37	22	43	3	ø25 x M10 x 83
06273-4200XCQ	200	0,625	38	24	45	3	ø25 x M10 x 83
06273-4200XCR	200	0,75	38	24	45	3	ø25 x M10 x 83
06273-4250XCR	250	0,75	45	28	50	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4250XCV	250	0,875	45	28	50	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4315XCV	315	0,875	53	33	56	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4315XCS	315	1	53	33	56	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4400XCS	400	1	65	38	63	5	ø36 x M16 x 117
06273-4500XCS	500	1	78	45	72	5	ø36 x M16 x 117