

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Zingué.


Nota :
Écrous tendeurs de forme hexagonale. Filetage à droite d'un côté, à gauche de l'autre.

Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.


Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.

Dessins

≤ M16



≥ M20



Aperçu des articles

Référence	D1	D2	D4	H	M	SW	Charge N
07222-06	M6	-	4	30	22,5	10	3900
07222-08	M8	-	4	35	25	13	7200
07222-10	M10	-	4	45	33	17	11400
07222-12	M12	-	4	55	40	19	16500
07222-16	M16	-	4	75	55	24	30700
07222-20	M20	21	4	95	24	30	48000

Aperçu des articles

Référence	D1	D2	D4	H	M	SW	Charge N
07222-24	M24	26	4	115	29	36	69000
07222-30	M30	32	4	125	36	46	110000