

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Description du produit :

La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre parfaitement à son environnement.

Matière :

Tube rond en aluminium EN AW-6060.
Douille taraudée en acier.

Finition :

anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020

Nota :

Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis CHC à six pans creux avec frein-filet.

Montage :

La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.


Avantages :

Aspect massif et légèreté.
Design élégant et intemporel.
Poignée de forme ergonomique.
Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière.

Accessoires :

07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017

Dessins



Aperçu des articles

Poignée tubulaire cylindrique, aluminium

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	A	B	D	H	L	Charge N
06938-01-250083	nature	anodisé	250	30	M8	65	296,4	1000
06938-01-300083	nature	anodisé	300	30	M8	65	346,4	1000
06938-01-400083	nature	anodisé	400	30	M8	65	446,4	1000
06938-01-500083	nature	anodisé	500	30	M8	65	546,4	1000
06938-01-250081	noir	laqué poudre	250	30	M8	65	296,4	1000
06938-01-300081	noir	laqué poudre	300	30	M8	65	346,4	1000
06938-01-400081	noir	laqué poudre	400	30	M8	65	446,4	1000
06938-01-500081	noir	laqué poudre	500	30	M8	65	546,4	1000
06938-01-2500827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	250	30	M8	65	296,4	1000
06938-01-3000827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	300	30	M8	65	346,4	1000
06938-01-4000827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	400	30	M8	65	446,4	1000
06938-01-5000827	rouge rubis RAL 3003	laqué poudre	500	30	M8	65	546,4	1000
06938-01-2500884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	250	30	M8	65	296,4	1000
06938-01-3000884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	300	30	M8	65	346,4	1000
06938-01-4000884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	400	30	M8	65	446,4	1000
06938-01-5000884	rouge traffic RAL 3020	laqué poudre	500	30	M8	65	546,4	1000