

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Zinc injecté haute pression.

Finition :

Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.

Nota :

Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.


Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.

Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

La capacité de charge maximale est de 1 200 N.

Contre-crochet fourni.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Couleur du corps de base	Surface corps	L	B	H	B1	D	D1	E	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-10064	non verrouillables	noir	laqué poudre	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-20064	non verrouillables	-	chromé brillante	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-30064	non verrouillables	-	chromé mat	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-10076	non verrouillables	noir	laqué poudre	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6
05547-10-20076	non verrouillables	-	chromé brillante	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
05547-10-30076	non verrouillables	-	chromé mat	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6
05547-10-11064	verrouillable	noir	laqué poudre	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-21064	verrouillable	-	chromé brillante	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-31064	verrouillable	-	chromé mat	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-11076	verrouillable	noir	laqué poudre	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,6	8	4	16	6
05547-10-21076	verrouillable	-	chromé brillante	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,8	8	4	16	6
05547-10-31076	verrouillable	-	chromé mat	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,1	8	4	16	6

Aperçu des articles
