

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Inox 1.4034.

**Finition :**

Naturel.

Trempe 52 HRC.

**Nota :**

Rails de guidage profilés à fixation par le haut. Les rails de guidage profilés miniatures sont disponibles en quatre tailles, permettant le montage d'un ou de plusieurs chariots de guidage.

Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions.


Accélération max. : 80 m/s<sup>2</sup>.

Vitesse de déplacement max. : 3 m/s.

Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.

L'assemblage des rails n'est pas possible.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Taille	D	D1	H	L max.	L1	L2	B	T
21425-0705X0240	7	2,4	4,2	4,7	240	7,5	15	7	2,3
21425-0907X0495	9	3,5	6	5,5	495	7,5	20	9	3,3
21425-1210X0570	12	3,5	6	7,5	570	10	25	12	4,5
21425-1515X0790	15	3,5	6	9,5	790	15	40	15	4,5

Aperçu des articles

---