

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :


Acier, inox A2 ou inox A4.

Finition :


Acier poli.

Inox A2, poli.

Inox A4, poli.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	pour vis	D1	D2	H
07300-03	acier	-	M3	3,2	7	0,5
07300-04	acier	-	M4	4,3	9	0,8
07300-05	acier	-	M5	5,3	10	1
07300-06	acier	-	M6	6,4	12	1,6
07300-08	acier	-	M8	8,4	16	1,6
07300-10	acier	-	M10	10,5	20	2
07300-12	acier	-	M12	13	24	2,5
07300-14	acier	-	M14	15	28	2,5
07300-16	acier	-	M16	17	30	3
07300-20	acier	-	M20	21	37	3
07300-24	acier	-	M24	25	44	4
07300-30	acier	-	M30	31	56	4
07300-36	acier	-	M36	37	66	5
07300-103	acier inoxydable A2	70	M3	3,2	7	0,5
07300-104	acier inoxydable A2	70	M4	4,3	9	0,8
07300-105	acier inoxydable A2	70	M5	5,3	10	1

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	pour vis	D1	D2	H
07300-106	acier inoxydable A2	70	M6	6,4	12	1,6
07300-108	acier inoxydable A2	70	M8	8,4	16	1,6
07300-110	acier inoxydable A2	70	M10	10,5	20	2
07300-112	acier inoxydable A2	70	M12	13	24	2,5
07300-114	acier inoxydable A2	70	M14	15	28	2,5
07300-116	acier inoxydable A2	70	M16	17	30	3
07300-120	acier inoxydable A2	70	M20	21	37	3
07300-124	acier inoxydable A2	70	M24	25	44	4
07300-130	acier inoxydable A2	70	M30	31	56	4
07300-136	acier inoxydable A2	70	M36	37	66	5
07300-603	acier inoxydable A4	70	M3	3,2	7	0,5
07300-604	acier inoxydable A4	70	M4	4,3	9	0,8
07300-605	acier inoxydable A4	70	M5	5,3	10	1
07300-606	acier inoxydable A4	70	M6	6,4	12	1,6
07300-608	acier inoxydable A4	70	M8	8,4	16	1,6
07300-610	acier inoxydable A4	70	M10	10,5	20	2
07300-612	acier inoxydable A4	70	M12	13	24	2,5
07300-614	acier inoxydable A4	70	M14	15	28	2,5
07300-616	acier inoxydable A4	70	M16	17	30	3
07300-620	acier inoxydable A4	70	M20	21	37	3
07300-624	acier inoxydable A4	70	M24	25	44	4
07300-630	acier inoxydable A4	70	M30	31	56	4
07300-636	acier inoxydable A4	70	M36	37	66	5