

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.

Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.

Finition :

Acier : bruni.

Inox : naturel.

Nota :

Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.


Indication de dessin :

Forme S : patin avec jonc

Forme T : modèle plat, grande surface d'appui avec jonc

1) Surface d'appui

Dessins



Aperçu des articles

Référence acier	Référence acier inoxydable	Forme	D1	D2	D4	H1	H2	P1	pour vis sans tête à patin DIN 6332
07140-06	07140-061	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
07140-08	07140-081	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
07140-10	07140-101	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
07140-12	07140-121	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
07140-16	07140-161	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
07140-20	07140-201	S	40	15,6	28	16	9	8	M20
07140-108	-	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8
07140-110	-	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12
07140-116	-	T	40	12,1	22	12	7	7	M16