



Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Bouton étoile : thermoplastique.

Insert acier.

Rondelle : acier 140 HV.

Vis d'articulation : acier, classe de résistance 8.8.

Axe d'articulation : acier de traitement 1.1181.

Finition :

Bouton étoile. Insert acier zingué passivé bleu

Rondelle coloris naturel.

Vis d'articulation brunie.


Axes d'articulation traité, rectifié, naturels.

Nota :

Les vis orientables sont livrées non montées.

Les anneaux élastiques adaptés sont joints.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 min.	L2 max.	S
05660-06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
05660-06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
05660-08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
05660-08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
05660-10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
05660-10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12