


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Tubo de perfil de aluminio.

Elementos terminales de aluminio.

Husillo de acero.

Versión:

Tubo perfilado anodizado natural.

Elementos terminales anodizados en negro.

Indicación:

Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.


Rango de temperatura:

De 0°C a +60°C

Accesorios:

Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Carrera S	L	L1	L2	Husillo	Tipo EV
29104-030X300	A	Placa de montaje unilateral	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	204	300	25	18	Tr 14x3	30
29104-030X500	A	Placa de montaje unilateral	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	404	500	25	18	Tr 14x3	30
29104-030X800	A	Placa de montaje unilateral	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	20	7	704	800	25	18	Tr 14x3	30
29104-040X1000	A	Placa de montaje unilateral	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	885	1000	28	22	Tr18x4	40
29104-040X300	A	Placa de montaje unilateral	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	185	300	28	22	Tr18x4	40
29104-040X500	A	Placa de montaje unilateral	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	385	500	28	22	Tr18x4	40
29104-040X800	A	Placa de montaje unilateral	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	26	8	685	800	28	22	Tr18x4	40
29104-050X1000	A	Placa de montaje unilateral	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	860	1000	30	25	Tr 20x4	50
29104-050X500	A	Placa de montaje unilateral	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	360	500	30	25	Tr 20x4	50
29104-050X800	A	Placa de montaje unilateral	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	33	10	660	800	30	25	Tr 20x4	50
29104-130X300	B	Placa de montaje en ambos lados	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	204	300	25	18	Tr 14x3	30
29104-130X500	B	Placa de montaje en ambos lados	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	404	500	25	18	Tr 14x3	30

Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Carrera S	L	L1	L2	Husillo	Tipo EV
29104-130X800	B	Placa de montaje en ambos lados	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	704	800	25	18	Tr 14x3	30
29104-140X1000	B	Placa de montaje en ambos lados	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	885	1000	28	22	Tr18x4	40
29104-140X300	B	Placa de montaje en ambos lados	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	185	300	28	22	Tr18x4	40
29104-140X500	B	Placa de montaje en ambos lados	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	385	500	28	22	Tr18x4	40
29104-140X800	B	Placa de montaje en ambos lados	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	685	800	28	22	Tr18x4	40
29104-150X1000	B	Placa de montaje en ambos lados	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	860	1000	30	25	Tr 20x4	50
29104-150X500	B	Placa de montaje en ambos lados	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	360	500	30	25	Tr 20x4	50
29104-150X800	B	Placa de montaje en ambos lados	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	660	800	30	25	Tr 20x4	50