

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :


Thermoplastique, gris foncé.

Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06253-5008	K	acier	gris foncé RAL 7021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50085	K	acier	gris clair RAL 7035	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50086	K	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50087	K	acier	jaune colza RAL 1021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-5010	K	acier	gris foncé RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50105	K	acier	gris clair RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50106	K	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50107	K	acier	jaune colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-5012	K	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-50125	K	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-50126	K	acier	rouge trafic RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-50127	K	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-6310	K	acier	gris foncé RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-63105	K	acier	gris clair RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-63106	K	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-63107	K	acier	jaune colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-6312	K	acier	gris foncé RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-63125	K	acier	gris clair RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06253-63126	K	acier	rouge traffic RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-63127	K	acier	jaune colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-6316	K	acier	gris foncé RAL 7021	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-63165	K	acier	gris clair RAL 7035	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-63166	K	acier	rouge traffic RAL 3020	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-63167	K	acier	jaune colza RAL 1021	M16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-50081	K	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-500815	K	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-500816	K	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-500817	K	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50101	K	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-501015	K	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-501016	K	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-501017	K	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	14
06253-50121	K	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-501215	K	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-501216	K	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-501217	K	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	18
06253-63101	K	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-631015	K	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-631016	K	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-631017	K	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	63	28	35,5	44	22,5	14,5	14
06253-63121	K	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-631215	K	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-631216	K	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18
06253-631217	K	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	63	28	35,5	44	22,5	14,5	18