

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte d'aluminium.

Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.

Finition :

Tribofinition.

Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.


Sur demande :

Manettes indexables pour fixation.

Accessoires :

tube rond et carré 29050.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	A	B	C	D	L	P	Q	R	S
29022-52020	A	20,1	-	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
29022-52525	A	25,1	-	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
29022-53030	A	30,1	-	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
29022-54040	A	40,17	-	73	56	120	40	94	32	M10x30
29022-55050	A	50,22	-	84	66	140	45	114	38	M10x35
29022-56060	A	60,27	-	103	80	150	58	118	47	M12x45
29022-53025	B	30,1	25,1	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
29022-54032	B	40,17	32,15	73	56	120	40	94	32	M10x30
29022-55040	B	50,22	40,17	84	66	140	45	114	38	M10x35
29022-56048	B	60,27	48,27	103	80	150	58	118	47	M12x45

