

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Aluminium EN AW-6060.

Finition :

Anodisé, noir.

Nota :

Socle de serrage double disponible dans quatre dimensions différentes. Les surfaces de montage usinées avec alésages garantissent un montage précis des éléments.


Indication de dessin :

Tolérance de position des alésages : $\pm 0,01$


Tolérance de position des trous de positionnement : $\pm 0,1$

Dessins

29207-2122
29207-2202



29207-2302
29207-2402



Aperçu des articles

Référence	Taille	A	A1	A2	B	D	D1	H	L
29207-2122	12	12	-	30	30	12	5	26	60
29207-2202	20	18	-	40	40	20	5	32	80
29207-2302	30	18	16	50	50	30	5	32	100
29207-2402	40	18	26	60	60	40	6	32	120

