

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier à roulement.

Finition :

Zingué.

Voies de roulement trempées et rectifiées.

Remarques concernant la commande :

Vis de fixation comprises dans la livraison.

Nota :

Rails de guidage compacts à profil en C avec voies de roulement trempées sur l'intérieur. Le système reste silencieux même sous contraintes élevées.


Des vis de réglage permettent d'aligner le rail lors du montage.

Afin d'obtenir les caractéristiques de fonctionnement optimales, une lubrification est nécessaire entre la voie de roulement et le rouleau. Cette lubrification protège également les voies de roulement rectifiées contre la corrosion.

Sur demande :

Longueurs jusqu'à 4080 mm au maximum.

Dessins



Aperçu des articles

Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe

Référence	Forme	Finition 1	Taille	B1	C	D pour vis	D1	H	L	R	T
21322-118X0240	A	Palier fixe	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	240	1,5	2
21322-118X0400	A	Palier fixe	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	400	1,5	2
21322-118X0560	A	Palier fixe	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	560	1,5	2
21322-118X0800	A	Palier fixe	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	800	1,5	2
21322-118X1040	A	Palier fixe	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	1040	1,5	2
21322-118X1200	A	Palier fixe	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	1200	1,5	2
21322-128X0400	A	Palier fixe	28	28	3	M5	11	12,25	400	1	2
21322-128X0560	A	Palier fixe	28	28	3	M5	11	12,25	560	1	2
21322-128X0800	A	Palier fixe	28	28	3	M5	11	12,25	800	1	2
21322-128X1040	A	Palier fixe	28	28	3	M5	11	12,25	1040	1	2
21322-128X1200	A	Palier fixe	28	28	3	M5	11	12,25	1200	1	2
21322-128X1440	A	Palier fixe	28	28	3	M5	11	12,25	1440	1	2
21322-135X0400	A	Palier fixe	35	35	3,5	M6	14,5	16	400	2	2,7
21322-135X0560	A	Palier fixe	35	35	3,5	M6	14,5	16	560	2	2,7
21322-135X0800	A	Palier fixe	35	35	3,5	M6	14,5	16	800	2	2,7
21322-135X1040	A	Palier fixe	35	35	3,5	M6	14,5	16	1040	2	2,7
21322-135X1200	A	Palier fixe	35	35	3,5	M6	14,5	16	1200	2	2,7
21322-135X1440	A	Palier fixe	35	35	3,5	M6	14,5	16	1440	2	2,7
21322-143X0400	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	400	2,5	3,1
21322-143X0560	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	560	2,5	3,1
21322-143X0800	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	800	2,5	3,1
21322-143X1040	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	1040	2,5	3,1
21322-143X1200	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	1200	2,5	3,1
21322-143X1520	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	1520	2,5	3,1
21322-143X2000	A	Palier fixe	43	43	4,5	M8	18	21	2000	2,5	3,1
21322-218X0240	B	Palier flottant	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	240	1	1,9
21322-218X0400	B	Palier flottant	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	400	1	1,9
21322-218X0560	B	Palier flottant	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	560	1	1,9
21322-218X0800	B	Palier flottant	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	800	1	1,9
21322-218X1040	B	Palier flottant	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	1040	1	1,9
21322-218X1200	B	Palier flottant	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	1200	1	1,9
21322-228X0400	B	Palier flottant	28	28	3	M5	11	12	400	1	2
21322-228X0560	B	Palier flottant	28	28	3	M5	11	12	560	1	2

Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	Taille	B1	C	D pour vis	D1	H	L	R	T
21322-228X0800	B	Palier flottant	28	28	3	M5	11	12	800	1	2
21322-228X1040	B	Palier flottant	28	28	3	M5	11	12	1040	1	2
21322-228X1200	B	Palier flottant	28	28	3	M5	11	12	1200	1	2
21322-228X1440	B	Palier flottant	28	28	3	M5	11	12	1440	1	2
21322-235X0400	B	Palier flottant	35	35	3,5	M6	14,5	16	400	1	2,7
21322-235X0560	B	Palier flottant	35	35	3,5	M6	14,5	16	560	1	2,7
21322-235X0800	B	Palier flottant	35	35	3,5	M6	14,5	16	800	1	2,7
21322-235X1040	B	Palier flottant	35	35	3,5	M6	14,5	16	1040	1	2,7
21322-235X1200	B	Palier flottant	35	35	3,5	M6	14,5	16	1200	1	2,7
21322-235X1440	B	Palier flottant	35	35	3,5	M6	14,5	16	1440	1	2,7
21322-243X0400	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	400	1	3,1
21322-243X0560	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	560	1	3,1
21322-243X0800	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	800	1	3,1
21322-243X1040	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	1040	1	3,1
21322-243X1200	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	1200	1	3,1
21322-243X1520	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	1520	1	3,1
21322-243X2000	B	Palier flottant	43	43	4,5	M8	18	21	2000	1	3,1