

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Corps en aluminium ou en fonte grise.

**Finition :**

Corps : naturel.

**Nota :**

Les paliers linéaires sont constitués d'un corps en aluminium extrudé, d'un palier linéaire à billes avec compensation de désalignement angulaire 21510 monté et joint d'étanchéité des deux côtés. Fixation du palier dans le corps à l'aide de circlips DIN 472.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes.

**Sur demande :**

Les brides peuvent être équipées de paliers linéaires à billes figurant dans ce catalogue.

**Attention :**


Attention : pour l'article 21522-501002, le diamètre D2 est non usiné, absence de diamètre de centrage g7.

**Accessoires :**

Arbres de guidage de précision 21595.

Vis de fixation 07160 ou 07161.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	A	D	D1	D2	D3	E	L	L1	L2
21522-121002	aluminium	40	12	22	32	5,5	30	32	22	6
21522-161002	aluminium	50	16	26	38	5,5	35	36	24	8
21522-201002	aluminium	60	20	32	46	6,6	42	45	30	10
21522-251002	aluminium	70	25	40	58	6,6	54	58	42	12
21522-301002	aluminium	80	30	47	66	9	60	68	50	14
21522-401002	aluminium	100	40	62	90	11	78	80	59	16
21522-501002	fonte grise	130	50	75	100	11	98	100	75	18

Aperçu des articles

---