


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : aluminium.

Finition :

Corps : naturel.

Nota :

Les paliers linéaires sont constitués d'un corps en aluminium extrudé, de deux paliers linéaires à billes avec compensation de désalignement angulaire 21510 montés et joint d'étanchéité des deux côtés. Fixation des paliers dans le corps à l'aide de circlips DIN 472.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes (x2).

Sur demande :

Les brides peuvent être équipées de paliers linéaires à billes figurant dans ce catalogue.


Accessoires :

Joints racleurs 21560.

Arbres de guidage de précision 21595.

Vis de fixation 07160 ou 07161.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	A	A1	D	D1	D2	D3	E	E1	E2	L	L1	L2	M	T
21524-121002	34	42	12	22	30	5,3	24	32	19	76	46	36	M6	13

Aperçu des articles

Référence	A	A1	D	D1	D2	D3	E	E1	E2	L	L1	L2	M	T
21524-161002	40	50	16	26	35	6,6	28	38	22	84	50	40	M8	18
21524-201002	50	60	20	32	42	8,4	35	45	27	104	60	50	M10	22
21524-251002	60	74	25	40	52	10,5	42	56	32	130	73	63	M12	26
21524-301002	70	84	30	47	61	13,5	50	64	37	152	82	74	M16	34