

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Inox 1.4308.


Finition :

Rectifié et poli ou grenailé brut.

Sur demande :

Poignées papillon filetées.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-904	poli	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
06651-905	poli	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
06651-906	poli	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
06651-105	poli	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
06651-106	poli	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
06651-208	poli	75	3,4	M8	21	35	16,5	15
06651-210	poli	75	3,4	M10	21	35	16,5	15
06651-9041	grenailé	38	1,7	M4	10,5	18	8,5	9
06651-9051	grenailé	38	1,7	M5	10,5	18	8,5	9
06651-9061	grenailé	38	1,7	M6	10,5	18	8,5	9
06651-1051	grenailé	50	2,3	M5	14	24	11,5	12
06651-1061	grenailé	50	2,3	M6	14	24	11,5	12
06651-2081	grenailé	75	3,4	M8	21	35	16,5	15

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	D2	H	H1	T
06651-2101	grenailé	75	3,4	M10	21	35	16,5	15