

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée en thermoplastique, gris foncé.

Insert en laiton ou inox 1.4305.

Tige filetée en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :


Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.

Sur demande :

D'autres coloris.

Dessins



Aperçu des articles

Bouton strié avec taraudage

Référence	Type de filetage	Matière des composants	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06094-003	taraudage	laiton	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
06094-004	taraudage	laiton	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-005	taraudage	laiton	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-0003	taraudage	acier inoxydable	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
06094-0004	taraudage	acier inoxydable	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-0005	taraudage	acier inoxydable	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-003X8	filetage	acier	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-003X10	filetage	acier	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-003X12	filetage	acier	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-003X15	filetage	acier	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-004X8	filetage	acier	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-004X10	filetage	acier	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-004X12	filetage	acier	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-004X15	filetage	acier	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-005X10	filetage	acier	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-005X12	filetage	acier	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-005X15	filetage	acier	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-005X20	filetage	acier	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-006X10	filetage	acier	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-006X15	filetage	acier	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-006X20	filetage	acier	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-006X25	filetage	acier	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Matière des composants	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06094-0003X8	filetage	acier inoxydable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-0003X10	filetage	acier inoxydable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0003X12	filetage	acier inoxydable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0003X15	filetage	acier inoxydable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0004X8	filetage	acier inoxydable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-0004X10	filetage	acier inoxydable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0004X12	filetage	acier inoxydable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0004X15	filetage	acier inoxydable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0005X10	filetage	acier inoxydable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0005X12	filetage	acier inoxydable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0005X15	filetage	acier inoxydable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0005X20	filetage	acier inoxydable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-0006X10	filetage	acier inoxydable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0006X15	filetage	acier inoxydable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0006X20	filetage	acier inoxydable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-0006X25	filetage	acier inoxydable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25