

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado acciaio inox A2.

Versione:

Vite ISO 4017, lucida.
Dado ISO 4035, lucido.

Nota:


Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.

La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.

Range di temperatura:

Da -40 °C a +120 °C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	A	B1	D	L	X	Y	Coppia di serraggio della vite C1 Nm	N. ISO	Compatibile con elemento di serraggio di dimensione
22281-02-06108	semplice	21-34	10,2	M8	45	74	40	10	06 B-1	1
22281-02-08110	semplice	23-47	13,9	M10	60	96	50	20	08 B-1	2+3
22281-02-10110	semplice	25-48	16,5	M10	60	125	55	20	10 B-1	3
22281-02-12112	semplice	29-64	19,5	M12	80	147	80	35	12 B-1	4
22281-02-06208	doppio	26-29	10,2	M8	45	74	40	10	06 B-2	1
22281-02-08210	doppio	30-40	13,9	M10	60	96	50	20	08 B-2	2+3
22281-02-10210	doppio	34-47	16,5	M10	60	125	55	20	10 B-2	3
22281-02-12212	doppio	39-54	19,5	M12	80	147	80	35	12 B-2	4