

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Maniglia tubolare EN AW-6060.
Supporti di montaggio EN AW-6063.
Tappi di copertura Thermoplast.
Perno filettato ISO 4766-14H.


Versione:

Maniglia tubolare anodizzata colore naturale.
Supporti di montaggio colore naturale o anodizzati colore nero.
Pezzi terminali (maniglia tubolare) colore nero.
Tappi di copertura (supporto di montaggio) colore grigio chiaro o nero.

Nota:

Le maniglie tubolari sono fornite non assemblate.
L'interasse delle maniglie tubolari può essere scelto liberamente.
Per l'interasse massimo consigliato, consultare la tabella alla voce A max.
In caso di sollecitazioni o lunghezze delle maniglie elevate è possibile inserire ulteriori supporti di montaggio, forniti non assemblati.

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie tubolari regolabili

N. ordine	Colore corpo base	Colore componenti	A max.	B	D	H	L	Capacità di carico N
06947-2503011	anodizzato naturale	anodizzato naturale	220	36	M8	68	250	1000
06947-3003011	anodizzato naturale	anodizzato naturale	270	36	M8	68	300	1000
06947-4003011	anodizzato naturale	anodizzato naturale	370	36	M8	68	400	1000
06947-5003011	anodizzato naturale	anodizzato naturale	470	36	M8	68	500	1000
06947-6003011	anodizzato naturale	anodizzato naturale	570	36	M8	68	600	1000
06947-2503012	anodizzato naturale	anodizzato nero	220	36	M8	68	250	1000
06947-3003012	anodizzato naturale	anodizzato nero	270	36	M8	68	300	1000
06947-4003012	anodizzato naturale	anodizzato nero	370	36	M8	68	400	1000
06947-5003012	anodizzato naturale	anodizzato nero	470	36	M8	68	500	1000

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Colore componenti	A max.	B	D	H	L	Capacità di carico N
06947-6003012	anodizzato naturale	anodizzato nero	570	36	M8	68	600	1000

Supporti per spine a leva

N. ordine	Colore corpo base	B	D	H
06947-08301	anodizzato naturale	36	M8	68
06947-08302	anodizzato nero	36	M8	68