

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Polyethylen.

Pokyny k objednání:

Dodávka jen po rolích.

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Doporučený průměr	Barva	Délka	G=Hmotnost g/m
96500-007X25000	střední zatížení	7-15 mm	oranžová	250 m / po rolích	18
96500-015X20000	střední zatížení	15-25 mm	modrá	200 m / po rolích	18
96500-025X10000	střední zatížení	25-50 mm	žlutá	100 m / po rolích	40
96500-050X10000	střední zatížení	50-100 mm	červená	100 m / po rolích	85
96500-100X05000	střední zatížení	100-200 mm	zelená	50 m / po rolích	100
96500-200X05000	střední zatížení	200-300 mm	oranžová	50 m / po rolích	120
96500-300X05000	střední zatížení	300-600 mm	bílá	50 m / po rolích	250
96500-007X250001	lehké zatížení	7-15 mm	oranžová	250 m / po rolích	14
96500-015X250001	lehké zatížení	15-25 mm	modrá	250 m / po rolích	14
96500-025X100001	lehké zatížení	25-50 mm	žlutá	100 m / po rolích	30
96500-050X100001	lehké zatížení	50-100 mm	červená	100 m / po rolích	50
96500-080X100001	lehké zatížení	80-150 mm	červená	100 m / po rolích	50
96500-150X100001	lehké zatížení	150-250 mm	černá	100 m / po rolích	60
96500-005X050002	silné zatížení	5-10 mm	modrá	50 m / po rolích	16
96500-010X050002	silné zatížení	10-20 mm	modrá	50 m / po rolích	27
96500-020X050002	silné zatížení	20-30 mm	modrá	50 m / po rolích	40
96500-030X050002	silné zatížení	30-45 mm	modrá	50 m / po rolích	45
96500-045X050002	silné zatížení	45-75 mm	modrá	50 m / po rolích	70
96500-075X050002	silné zatížení	75-100 mm	modrá	50 m / po rolích	120
96500-100X050002	silné zatížení	100-150 mm	modrá	50 m / po rolích	140
96500-150X050002	silné zatížení	150-180 mm	modrá	50 m / po rolích	180
96500-180X050002	silné zatížení	180-220 mm	modrá	50 m / po rolích	190
96500-005X300003	velmi malé zatížení	5-25 mm	bezbarvé	300 m / po rolích	8
96500-020X500003	velmi malé zatížení	20-50 mm	zelená	500 m / po rolích	13
96500-050X200003	velmi malé zatížení	50-90 mm	červená	200 m / po rolích	20