


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Polyethylen.

Upozornění:

Efektivní ochrana povrchů a citlivého zboží. Velmi odolné vůči vnějším vlivům a ekologické, protože je možná recyklace. Lze podle potřeby stříhat.

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	LB=Rozměry	Velikost oka	Tloušťka rohože	Barva	G=Hmotnost g/m
96510-07500950	pro transport	-	750X950 (+/- 10 mm)	11x11 mm	3,8 mm	modrá	640
96510-078011804	pro transport	-	780X1180 (+/- 10 mm)	4X4 mm	3,7 mm	černá	900
96510-078011806	pro transport	-	780X1180 (+/- 10 mm)	6x6 mm	2,8 mm	černá	460
96510-075010000007	pro transport	-	750X100000 (+/- 10 mm)	7x7 mm	2,2 mm	modrá	200
96510-075075000010	pro transport	-	750X75000 (+/- 10 mm)	10x10 mm	3 mm	bílá	410
96510-075050000011	pro transport	-	750X50000 (+/- 10 mm)	11x11 mm	3,8 mm	modrá	640
96510-120030000206	pro čištění dílů	pro chemické roztoky	1200X30000 (+/- 10 mm)	6x6 mm	2,8 mm	bílá	450
96510-102050000203	pro čištění dílů	pro vodní roztoky	1020X50000 (+/- 10 mm)	3x3 mm	2 mm	bílá	450
96510-081050000208	pro čištění dílů	pro vodní roztoky	810X50000 (+/- 10 mm)	8x8 mm	3,1 mm	černá	610
96510-118025000104	protiskluzové	-	1180X25000 (+/- 10 mm)	4x6 mm	1,8 mm	bezbarvé	460
96510-118025000106	protiskluzové	-	1180X25000 (+/- 10 mm)	6x6 mm	3,3 mm	bezbarvé	410