



Popis zboží/obrázky produktu




1/4"



1/2"



3/4"



Popis

Materiál:

Acetal-kopolymer (POM).

Provedení:

Kloubová hadice modrá nebo černá.

Díly příslušenství v barvě oranžové.

Upozornění:

Flexibilní kloubová hadice slouží k vedení nebo odsávání kapalin, jakož i k odsávání prachu, páry a kouře. Lze ji libovolně prodlužovat a zkracovat. Materiál rezistentní vůči většině chemikálií a rozpouštědlům. Materiál je elektricky nevodivý a proto vhodný pro použití na elektrojiskrových obráběcích strojích.

Jsou přesně nastavitelné, stabilní vůči vibracím, drží svou polohu, tlakově stabilní.

Lze je libovolně kombinovat

s tryskami, šroubení, odbočky, T-kusy, redukce, prodloužení atd.

Doporučený tlak v potrubí:

Velikost 1/4" 2-3,5 bar

Velikost 1/2" 1,4-2 bar

Velikost 3/4" 0,7-1,4 bar

Průtokové množství:

Velikost 1/4" 950 l/min.


Velikost 1/2" 1800 l/min.

Velikost 3/4" 4300 l/min.

Teplotní rozsah:

-20 °C až +80 °C.

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Název zboží	Název	Velikost	Použití	Obrázek
96200-1400141	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/4 L=140, MODRÁ	Kloubová Hadice	1/4		
96200-1400142	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/4 L=140, ČERNÁ	Kloubová Hadice	1/4		
96200-1415001	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/4 L=15M, MODRÁ	Kloubová Hadice	1/4		
96200-1415002	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/4 L=15M, ČERNÁ	Kloubová Hadice	1/4		
96200-1401	KRUHOVÁ TRYSKA VEL. 1/4, D=1,5	Kruhová Tryska	1/4	bodový paprsek	
96200-1402	KRUHOVÁ TRYSKA VEL. 1/4, D=3	Kruhová Tryska	1/4	bodový paprsek	
96200-1403	KRUHOVÁ TRYSKA VEL. 1/4, D=6	Kruhová Tryska	1/4	bodový paprsek	
96200-1404	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTRÍK VEL. 1/4 B=25	Plochá tryska	1/4	vějířovitý paprsek	
96200-1405	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/4 B=12X1	Plochá tryska	1/4	paprsek s konstantním průřezem	
96200-1406	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/4 B=12X1,5	Plochá tryska	1/4	paprsek s konstantním průřezem	
96200-1407	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/4, 5 OTVORŮ	Plochá tryska	1/4	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1408	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/4, 7 OTVORŮ	Plochá tryska	1/4	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1409	CHLADICÍ TRYSKA BROUŠENÍ VEL. 1/4 B=25	Chladicí Tryska Pro Broušení	1/4	přímý spojený paprsek	
96200-1410	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL. 1/4, 16 OTVORŮ, D=1	Plochá tryska	1/4	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1411	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL. 1/4, 16 OTVORŮ, D=1,5	Plochá tryska	1/4	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1412	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL. 1/4, 20 OTVORŮ, D=2	Plochá tryska	1/4	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1413	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/4, D=1,5	Úhlová tryska	1/4	bodový paprsek	
96200-1414	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/4, D=3	Úhlová tryska	1/4	bodový paprsek	
96200-1415	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/4, D=6	Úhlová tryska	1/4	bodový paprsek	
96200-1416	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/4, 6 OTVORŮ	Úhlová tryska	1/4	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1417	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 1/8 VEL. 1/4	závitová přípojka	1/4	s kuličkou a vnějším závitem	
96200-1418	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 1/4 VEL. 1/4	závitová přípojka	1/4	s kuličkou a vnějším závitem	
96200-1419	ROZDĚLOVAČ VEL. 1/4	Rozdělovač	1/4	2 hadice od 1 přítoku	

Přehled zboží

Objednáací číslo	Název zboží	Název	Velikost	Použití	Obrázek
96200-1420	ROZDĚLOVAČ VEL. 1/4	Rozdělovač	1/4	2 hadice s úhlem 90° od 1 přítoku	
96200-1421	SPOJOVACÍ KUS VEL. 1/4	Spojovací Kus	1/4	pro těsné ohyby	
96200-1422	SPOJKA VEL. 1/4	Spojka	1/4	s plechy na obou koncích	
96200-1423	ADAPTÉR VEL. 1/4, D=1/8	Adaptér	1/4	s plechem a vnitřním závitem	
96200-1424	PRODLOUŽENÍ VEL. 1/4 L=95	Prodloužení	1/4	k přemostění delších drah	
96200-1425	HADICOVÉ KOLENO 90° VEL. 1/4	Hadicové Koleno	1/4	použití pro ohyby	
96200-1426	KRUHOVÝ SYSTÉM VEL. 1/4	Kruhový Systém	1/4	s bočními proplachovacími otvory	
96200-1427	SVĚRACÍ KROUŽEK SE ŠROUBY VEL. 1/4	Svěrací Kroužek	1/4	při vysokém tlaku zabráňuje prohnutí nebo změně polohy	
96200-1428	ZPĚTNÝ VENTIL VEL. 1/4	zpětný ventil	1/4	zabráňuje odkapávání	
96200-1429	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VEL. 1/4, ZÁVIT NPT 1/4	Uzavírací Kohout	1/4	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-1430	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VEL. 1/4, ZÁVIT NPT 1/4	Uzavírací Kohout	1/4	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-1431	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE SEGMENTOVÝM PŘIPOJENÍM VEL. 1/4	Uzavírací Kohout	1/4	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-1499	MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ VEL. 1/4	Montážní nářadí	1/4	k montáži hadicových prvků	
96200-1200141	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/2 L=140, MODRÁ	Kloubová Hadice	1/2		
96200-1200142	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/2 L=140, ČERNÁ	Kloubová Hadice	1/2		
96200-1215001	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/2 L=15M, MODRÁ	Kloubová Hadice	1/2		
96200-1215002	KLOUBOVÁ HADICE VEL. 1/2 L=15M, ČERNÁ	Kloubová Hadice	1/2		
96200-1201	KRUHOVÁ TRYSKA VEL. 1/2, D=6	Kruhová Tryska	1/2	bodový paprsek	
96200-1202	KRUHOVÁ TRYSKA VEL. 1/2, D=9	Kruhová Tryska	1/2	bodový paprsek	
96200-1203	KRUHOVÁ TRYSKA VEL. 1/2, D=12	Kruhová Tryska	1/2	bodový paprsek	
96200-1204	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTŘÍK VEL. 1/2 B=32	Plochá tryska	1/2	vějířovitý paprsek	
96200-1205	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTŘÍK VEL. 1/2 B=63	Plochá tryska	1/2	vějířovitý paprsek	
96200-1206	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/2 B=18X2	Plochá tryska	1/2	paprsek s konstantním průřezem	

Přehled zboží

Objednáací číslo	Název zboží	Název	Velikost	Použití	Obrázek
96200-1207	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/2 B=18X3,2	Plochá tryska	1/2	paprsek s konstantním průřezem	
96200-1208	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/2, 5 OTVORŮ, D=3,2	Plochá tryska	1/2	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1209	PLOCHÁ TRYSKA VEL. 1/2, 7 OTVORŮ, D=2	Plochá tryska	1/2	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1210	CHLADICÍ TRYSKA BROUŠENÍ VEL. 1/2 B=32	Chladicí Tryska Pro Broušení	1/2	přímý spojený paprsek	
96200-1211	CHLADICÍ TRYSKA BROUŠENÍ VEL. 1/2 B=42	Chladicí Tryska Pro Broušení	1/2	přímý spojený paprsek	
96200-1212	PLOCHÁ TRYSKA S KULOVÝM KLOUBEM VEL. 1/2, 20 OTVORŮ, D=2	Plochá tryska	1/2	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1213	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/2, D=6	Úhlová tryska	1/2	bodový paprsek	
96200-1214	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/2, D=9	Úhlová tryska	1/2	bodový paprsek	
96200-1215	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/2, D=12	Úhlová tryska	1/2	bodový paprsek	
96200-1216	ÚHLOVÁ TRYSKA 90° VEL. 1/2, 8 OTVORŮ	Úhlová tryska	1/2	několik paralelních jednotlivých paprsků	
96200-1217	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 3/8 VEL. 1/2	závitová přípojka	1/2	s kuličkou a vnějším závitem	
96200-1218	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA ZÁVIT NPT 1/2 VEL. 1/2	závitová přípojka	1/2	s kuličkou a vnějším závitem	
96200-1219	ROZDĚLOVAČ VEL. 1/2	Rozdělovač	1/2	2 hadice od 1 přítoku	
96200-1220	ROZDĚLOVAČ REDUKOVÁNO VEL. 1/2-1/4	Rozdělovač	1/2 - 1/4	2 hadice od 1 přítoku	
96200-1221	ROZDĚLOVAČ VEL. 1/2	Rozdělovač	1/2	2 hadice s úhlem 90° od 1 přítoku	
96200-1222	SPOJOVACÍ KUS VEL. 1/2, ORANŽOVÁ	Spojovací Kus	1/2	pro těsné ohyby	
96200-1223	SPOJKA VEL. 1/2, ORANŽOVÁ	Spojka	1/2	s plechy na obou koncích	
96200-1224	REDUKČNÍ POUZDRO VEL. 1/2-1/4	Redukční pouzdro	1/2 - 1/4	zredukováno z 1/2" na 1/4"	
96200-1225	PRODLOUŽENÍ VEL. 1/2 L=95	Prodloužení	1/2	k přemostění delších drah	
96200-1226	HADICOVÉ KOLENO 90° VEL. 1/2	Hadicové Kolen	1/2	použití pro ohyby	
96200-1227	KRUHOVÝ SYSTÉM VEL. 1/2	Kruhový Systém	1/2	s bočními proplachovacími otvory	
96200-1228	SVĚRACÍ KROUŽEK SE ŠROUBY VEL. 1/2	Svěrací Kroužek	1/2	při vysokém tlaku zabráňuje prohnutí nebo změně polohy	

Přehled zboží

Objednáací číslo	Název zboží	Název	Velikost	Použití	Obrázek
					
96200-1229	ZPĚTNÝ VENTIL VEL.1/2	zpětný ventil	1/2	zabraňuje odkapávání	
96200-1230	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VEL.1/2, ZÁVIT NPT 1/2	Uzavírací Kohout	1/2	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-1231	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VEL.1/2, ZÁVIT NPT 1/2	Uzavírací Kohout	1/2	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-1232	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE SEGMENTOVÝM PŘÍPOJENÍM VEL.1/2	Uzavírací Kohout	1/2	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-1299	MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ VEL.1/2	Montážní nářadí	1/2	k montáži hadicových prvků	
96200-3400151	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=152, MODRÁ	Kloubová Hadice	3/4		
96200-3400152	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=152, ČERNÁ	Kloubová Hadice	3/4		
96200-3401501	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=1,5M, MODRÁ	Kloubová Hadice	3/4		
96200-3401502	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=1,5M, ČERNÁ	Kloubová Hadice	3/4		
96200-3415001	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=15M, MODRÁ	Kloubová Hadice	3/4		
96200-3415002	KLOUBOVÁ HADICE VEL.3/4 L=15M, ČERNÁ	Kloubová Hadice	3/4		
96200-3401	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.3/4, D=16	Kruhová Tryska	3/4	bodový paprsek	
96200-3402	KRUHOVÁ TRYSKA VEL.3/4, D=19	Kruhová Tryska	3/4	bodový paprsek	
96200-3403	PLOCHÁ TRYSKA PLOCHÝ NÁSTŘIK VEL.3/4 B=76	Plochá tryska	3/4	vějířovitý paprsek	
96200-3404	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA NPT 3/4 VEL.3/4	závitová přípojka	3/4	s kuličkou a vnějším závitem	
96200-3405	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA BSPT 3/4 VEL.3/4	závitová přípojka	3/4	s kuličkou a vnějším závitem	
96200-3406	UPEVNĚVACÍ PATKA S OTVORY PRO ŠROUBY VEL.3/4	Upevňovací patka	3/4		
96200-3407	ROZDĚLOVAČ VEL.3/4	Rozdělovač	3/4	2 hadice od 1 přítoku	
96200-3408	ROZDĚLOVAČ REDUKOVÁNO VEL.3/4-1/2	Rozdělovač	3/4-1/2	zredukováno z 3/4" na 1/2"	
96200-3409	REDUKČNÍ POUZDRO VEL.3/4-1/2	Redukční pouzdro	3/4-1/2	zredukováno z 1/2" na 1/4"	
96200-3410	SPOJKA VEL.3/4	Spojka	3/4	s plechy na obou koncích	
96200-3411	SPOJOVACÍ KUS VEL.3/4	Spojovací Kus	3/4	pro těsné ohyby	

Přehled zboží

Objednáací číslo	Název zboží	Název	Velikost	Použití	Obrázek
96200-3412	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VEL.3/4, NPT 3/4	Uzavírací Kohout	3/4	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-3413	UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VEL.3/4, NPT 3/4	Uzavírací Kohout	3/4	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-3414	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE SEGMENTOVÝM PŘIPOJENÍM VEL.3/4	Uzavírací Kohout	3/4	průtok plynule regulovat a vypnout	
96200-3499	MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ VEL.3/4	Montážní nářadí	3/4	k montáži hadicových prvků	