

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

**Všeobecné informace:**

Měděná pasta WOLFRACAT C je kovová pasta pro teploty do 1200 °C.

## Použití:

Osvědčená jako montážní, separační, mazací pasta, pasta na šrouby pro kluzná ložiska a kluzné plochy, řetězy, valivá ložiska, ve slévárnách na jádra a vyhazovače, ve strojích na lití kovů pod tlakem, spalinových systémech spalovacích motorů a kamnových systémů.

## Výhody:

Nad 200 °C se vypařuje syntetický základní olej. Pozvolna se tvoří suchý kovový mazací film.

Dobré mazání třecích míst s kluzným a valivým třením, dobrá separace a mazání silových spojů při klidovém a pohybovém tření; zlepšené kluzné vlastnosti pro snadnější montáž lisovaných a přechodových uložení, bezporuchová demontáž při povolování silových spojů.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Užitná teplota	NLGI třída
97903-060	60 g tuba	-30 °C až 1200 °C, nad 200 °C přechází na suché mazání	2
97903-400	400 ml sprej	-30 °C až 1200 °C, nad 200 °C přechází na suché mazání	2