


## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

**Všeobecné informace:**

Bezpečnostní mazací tuk MICROLUBE GL 261 je tuk pro vysoké zatížení při nízkých a vysokých teplotách.

**Použití:**

Mazací tuk pro valivá a kluzná ložiska, ozubená kola, ozubené tyče, malé převodové mechanismy, přestavovací ústrojí, vrátky a navijáky, válečková vedení, excentry a křivkové kotouče.

Těsnicí a kluzný tuk pro pryžová těsnění odolávající olejům a tukům, jako jsou těsnicí kroužky hřídelů, O-kroužky, těsnění válců a pístů v pneumatických systémech; pro radiální těsnicí kroužky (simerinky), pro plasty, kluzné lišty, posuvné střechy a kolejničky sedadel.

Ochranný tuk proti korozi pro díly bez povrchové úpravy, zámky, pro spojovací techniku a lodní výbavu, pro antény, póly baterií a proti korozi způsobené slanou vodou.

**Výhody:**

Kombinace účinných látek MICROLUBE zvyšuje nosný podíl kovových povrchů při mikroskopickém kluzném tření. Toto neopotřebitelné uhlazení (úprava třecí plochy) působí proti opotřebení, korozi a proti rzi vzniklé při korozi černé oceli.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Užitná teplota	NLGI třída	Parametr počtu otáček n x d <sub>m</sub>
97905-250	250 ml sprej	-30 °C až 140 °C	1	3X100000
97905-400	400 g patrona	-30 °C až 140 °C	1	3X100000