


## Popis zboží/obrázky produktu



Lepení různých materiálů

## Popis

**Všeobecné informace:**

Tato lepidla spojují kovy, pryž, plasty a jiné materiály spolu a mezi sebou. Vysokou pevnost dosahují za několik sekund.

Univerzální lepidlo LOCTITE (kyanoakrylát), 97990-401....

Toto lepidlo lepí nejrozmanitější materiály (kovy, plasty, kůži, pryž, dřevo, lepenku, keramiku atd.) a dosahuje vysoké pevnosti u tenkých spár.

Teplotně odolné od -40 °C do +120 °C.

Lepidlo na plasty LOCTITE, 97990-4060770

Kombinace pro plasty z okamžitého lepidla 406 (kyanoakrylát) a přípravku Primer 770 pro obtížně lepitelné plasty, jako je polyetylen (PE) a polypropylen (PP).

Teplotní odolnost od -40 °C do +120 °C.

Univerzální lepidlo LOCTITE gel (kyanoakrylát), 97990-454....

Toto gelové lepidlo lze přesně nanášet, aniž by stékalo, kapalo, a to i u svislých ploch. Lepí nejrůznější materiály, dokonce i ty porézní.

Dobrá schopnost vyplnit mezery.

Teplotně odolné od -40 °C do +120 °C.

## Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo	Vytvzovací systém	Viskozita m Pa · s	Ruční pevnost s	Konečná pevnost hod.	Lepidlová spára mm
97990-4010020	20 g Lahvička	401	vlhkost vzduchu	100	3-10	12	0,05-0,1
97990-4010050	lahvička 50 g	401	vlhkost vzduchu	100	3-10	12	0,05-0,1
97990-4060770	20/10 g sada	406/770	vlhkost vzduchu	20	2-10	12	0,05-0,1
97990-4540020	20 g tuba	454	vlhkost vzduchu	gelová konzistence	5-10	12	0,05-0,1