

Popis zboží/obrázky produktu



Plošné utěsňování

Popis

Upozornění:

* Doba tvorby škraloupu.

Vezměte na vědomí:

Bezpečnostní listy (viz Soubory ke stažení) najdete oficiálně a v různých jazycích na webu pod vyhledávacím heslem: „Henkel Documents“.

Všeobecné informace:

Přizpůsobivost tekutých, popř. pastovitých plošných těsnění řeší téměř každý problém s utěsněním.

Plošné těsnění LOCTITE s nízkou pevností, 97990-573...

Odolné vůči většině mazacích a hydraulických olejů, benzínu, naftě a vodě. K utěsnění těsně přiléhavých spojů mezi pevnými kovovými těsnicími a přírubovými plochami. Typickou oblastí použití je vytvoření tekutých těsnění u přírubových spojů odolných vůči zkrutu, např. skříň převodovky a motoru atd.

Teplotní odolnost -55 °C až +150 °C.

Plošné těsnění LOCTITE rozebíratelné, 97990-5203300

K utěsnění těsně přiléhavých spojů mezi pevnými kovovými těsnicími a přírubovými plochami. Vytvrzuje se ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami. Bezprostředně po namontování příruby je zaručena těsnost vůči nízkým tlakům. Velmi dobře demontovatelné, lze jej stáhnout jako tenkou vrstvu. Typickou oblastí použití je vytvoření tekutých těsnění u přírubových spojů odolných vůči zkrutu, např. skříň převodovky a motoru atd.

Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Plošné těsnění LOCTITE trvale elastické, 97900-5910300

Plošné těsnění nezaručující tuhost při zkroucení pro flexibilní přírubu. Pro kombinace plast/plast a kov/plast. Dobrá odolnost vůči olejům a vůči reletivním pohybům.

Typickým použitím m. j. přírubová utěsnění lisovaných plechových dílů (víko skříně ventilového rozvodu a olejové vany).

Teplotní odolnost od -55 °C do +200°C.

Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo	Vytvřovací systém	Viskozita mPa·s	Ruční pevnost	Střížná pevnost v tahu N/mm ²	Lepidlová spára mm
97990-5730050	lahvička 50 ml	573	anaerobní	13500-33000	9 hod.	1,3	≤0,1
97990-5730250	250 ml tuba	573	anaerobní	13500-33000	9 hod.	1,3	≤0,1
97990-5731000	1000 ml plechovka	573	anaerobní	13500-33000	9 hod.	1,3	≤0,1
97990-5203300	300 ml kartuše	5203	anaerobní	50000-100000	10 min.*	1	≤0,125
97990-5910300	300 ml kartuše	5910	vlhkost vzduchu	pastovité	40 min.	1,2	>0,3