


Popis zboží/obrázky produktu

Elastické spojování
a utěsňování

Popis

Upozornění:

* Doba tvorby škráloupu.

Všeobecné informace:

Pro trvale elastické lepené spoje se současným těsnicím účinkem vůči vodě, prachu atd

Trvale elastické lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE, 97990-5366310

Transparentní, pastovitě. Používá se speciálně jako lepidlo, aby se zaručilo optimální utěsnění, slepení a ochrana. Typickým použitím je utěsnění postranních oken vlaků, utěsnění tepelných zdrojů (kamen, tepelných výměníků, potrubí páry, ohřivačů vody), ochrana a izolace skříňových rozvaděčů a lepení HCR silikonu. Používá se i v oblasti údržby a oprav.

Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C.

Trvale elastické černé lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE, 97990-5368310

Černá barva, pastovitě. Používá se především k utěsňování. Je vhodné k lepení a k použití za vysokých teplot. Uplatnění nalézá především v průmyslových oblastech, jako jsou elektrické domácí spotřebiče a v automobilovém a leteckém průmyslu. Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C.

Přehled zboží

Objednací číslo	Balení	Mezinár. poznávací číslo	Vytvrzovací systém	Ruční pevnost min	Pevnost v tahu N/mm ²	Tažnost %	Tvrdość Shore
97990-5366310	310 ml kartuše	5366	vlhkost vzduchu	5*	2	530	25A
97990-5368310	310 ml kartuše	5368	vlhkost vzduchu	5*	2	435	26A