


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.

Provedení:

Ocel třídy pevnosti 8, bez povrchové úpravy (černá) nebo pozinkovaná.

Ocel třídy pevnosti 10, bez povrchové úpravy (černá) nebo pozinkovaná.

Ocel třídy pevnosti 12, bez povrchové úpravy (černá).

Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.

Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Třída pevnosti matice by měla být vždy stejná nebo vyšší, než je třída pevnosti šroubu. Tzn., že ke šroubu třídy pevnosti 8.8 patří matice třídy pevnosti 8 (nebo vyšší, ale nikdy ne nižší).

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.

Na vyžádání:

Otvory klíčů podle DIN ISO 272.

Výkresy



Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál	Třída pevnosti	Povrch základního tělesa	D	E	H	SW
07210-03	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M3	6,01	2,4	5,5
07210-04	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M4	7,66	3,2	7
07210-05	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M5	8,79	4	8
07210-06	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	11,05	5	10
07210-08	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M8	14,38	6,5	13
07210-10	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	18,9	8	17
07210-12	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M12	21,1	10	19
07210-14	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M14	23,9	11	22
07210-16	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M16	26,76	13	24
07210-20	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M20	32,95	16	30
07210-22	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M22	35	18	32
07210-24	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M24	39,6	19	36
07210-27	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M27	45,2	22	41
07210-30	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M30	50,9	24	46
07210-33	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M33	55,4	26	50
07210-36	ocel	8	bez povrchové úpravy (černá)	M36	60,8	29	55
07210-203	ocel	8	pozinkovaný	M3	6,01	2,4	5,5

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál	Třída pevnosti	Povrch základního tělesa	D	E	H	SW
07210-204	ocel	8	pozinkovaný	M4	7,66	3,2	7
07210-205	ocel	8	pozinkovaný	M5	8,79	4	8
07210-206	ocel	8	pozinkovaný	M6	11,05	5	10
07210-208	ocel	8	pozinkovaný	M8	14,38	6,5	13
07210-210	ocel	8	pozinkovaný	M10	18,9	8	17
07210-212	ocel	8	pozinkovaný	M12	21,1	10	19
07210-214	ocel	8	pozinkovaný	M14	23,9	11	22
07210-216	ocel	8	pozinkovaný	M16	26,76	13	24
07210-220	ocel	8	pozinkovaný	M20	32,95	16	30
07210-222	ocel	8	pozinkovaný	M22	35	18	32
07210-224	ocel	8	pozinkovaný	M24	39,6	19	36
07210-227	ocel	8	pozinkovaný	M27	45,2	22	41
07210-230	ocel	8	pozinkovaný	M30	50,9	24	46
07210-233	ocel	8	pozinkovaný	M33	55,4	26	50
07210-236	ocel	8	pozinkovaný	M36	60,8	29	55
07210-403	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M3	6,01	2,4	5,5
07210-404	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M4	7,66	3,2	7
07210-405	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M5	8,79	4	8
07210-406	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M6	11,05	5	10
07210-408	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M8	14,38	6,5	13
07210-410	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M10	18,9	8	17
07210-412	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M12	21,1	10	19
07210-414	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M14	23,9	11	22
07210-416	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M16	26,76	13	24
07210-420	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M20	32,95	16	30
07210-422	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M22	35	18	32
07210-424	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M24	39,6	19	36
07210-427	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M27	45,2	22	41
07210-430	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M30	50,9	24	46
07210-433	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M33	55,4	26	50
07210-436	ocel	10	bez povrchové úpravy (černá)	M36	60,8	29	55
07210-304	ocel	10	pozinkovaný	M4	7,66	3,2	7
07210-305	ocel	10	pozinkovaný	M5	8,79	4	8
07210-306	ocel	10	pozinkovaný	M6	11,05	5	10
07210-308	ocel	10	pozinkovaný	M8	14,38	6,5	13
07210-310	ocel	10	pozinkovaný	M10	18,9	8	17
07210-312	ocel	10	pozinkovaný	M12	21,1	10	19
07210-314	ocel	10	pozinkovaný	M14	23,9	11	22
07210-316	ocel	10	pozinkovaný	M16	26,76	13	24
07210-320	ocel	10	pozinkovaný	M20	32,95	16	30
07210-322	ocel	10	pozinkovaný	M22	35	18	32
07210-324	ocel	10	pozinkovaný	M24	39,6	19	36
07210-327	ocel	10	pozinkovaný	M27	45,2	22	41
07210-330	ocel	10	pozinkovaný	M30	50,9	24	46
07210-333	ocel	10	pozinkovaný	M33	55,4	26	50
07210-336	ocel	10	pozinkovaný	M36	60,8	29	55
07210-506	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M6	11,05	5	10
07210-508	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M8	14,38	6,5	13
07210-510	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M10	18,9	8	17
07210-512	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M12	21,1	10	19
07210-516	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M16	26,76	13	24
07210-520	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M20	32,95	16	30
07210-524	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M24	39,6	19	36
07210-527	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M27	45,2	22	41
07210-530	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M30	50,9	24	46
07210-536	ocel	12	bez povrchové úpravy (černá)	M36	60,8	29	55
07210-103	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M3	6,01	2,4	5,5
07210-104	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M4	7,66	3,2	7
07210-105	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M5	8,79	4	8
07210-106	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	11,05	5	10
07210-108	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	14,38	6,5	13
07210-110	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	18,9	8	17
07210-112	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M12	21,1	10	19
07210-114	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M14	23,9	11	22

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál	Třída pevnosti	Povrch základního tělesa	D	E	H	SW
07210-116	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M16	26,76	13	24
07210-120	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M20	32,95	16	30
07210-122	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M22	35	18	32
07210-124	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M24	39,6	19	36
07210-127	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M27	45,2	22	41
07210-130	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M30	50,9	24	46
07210-133	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M33	55,4	26	50
07210-136	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M36	60,8	29	55
07210-603	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M3	6,01	2,4	5,5
07210-604	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M4	7,66	3,2	7
07210-605	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M5	8,79	4	8
07210-606	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	11,05	5	10
07210-608	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	14,38	6,5	13
07210-610	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	18,9	8	17
07210-612	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M12	21,1	10	19
07210-614	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M14	23,9	11	22
07210-616	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M16	26,76	13	24
07210-620	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M20	32,95	16	30
07210-622	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M22	35	18	32
07210-624	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M24	39,6	19	36
07210-627	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M27	45,2	22	41
07210-630	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M30	50,9	24	46
07210-633	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M33	55,4	26	50
07210-636	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M36	60,8	29	55