

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Projmutě tvarovaná rukojeť hliník. Čep ocelový.


Provedení:

Projmutě tvarovaná rukojeť, leštěné, osový čep pozinkovaný a modře pasivovaný.

Upozornění:

Projmutě tvarovaná rukojeť je vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Druh závitu	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
06309-0616055	vnější závit	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
06309-0820067	vnější závit	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
06309-1025083	vnější závit	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
06309-1232105	vnější závit	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
06309-1636117	vnější závit	M16	36	22	29	26	117	11	9	8