

Popis zboží/obrázky produktu




Vzorkovník

Servisní sada



Volné náhradní závitové vložky

před



po



Popis

Materiál:

Nerezavějící a kyselinovzdorná chromniklová ocel 1.4301.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Závitové vložky HeliCoil®plus jsou nezbytnou pomůckou pro každý kovozpracující podnik a každou opravářskou dílnu.

Vytrhané, zadřené či s příliš velkým průměrem vyvrtané závitové otvory lze v řádu minut opět upravit na povodní průměr závitu.

Technicky bezvadné a neomezeně trvanlivé, odolné vůči korozivním vlivům a tepelnému namáhání. Je tak možné regenerovat i zmetky drahých výrobků.

Díky vysoké kvalitě povrchu je zaručena optimální mez kluzu a vysoká síla předpětí vysokopevnostních šroubů.

Závitové vložky HeliCoil®plus jsou velmi vhodné pro pohybové závity v celých dílech z lehkých kovů a litiny. Návod k montáži a závity jsou přiloženy ke vzorkovníku.

Další rozměry, i ty, které se týkají montážního náradí, na vyžádání.

Vzorkovník

Skládá se ze závitových vložek M5 až M12, vždy ve třech různých délkách závitu, spirálového vrtáku (pouze pro vložky M5 - M10), speciálního ručního závitníku, montážního nástroje a vylamovacího nástroje.

Opravní sady

Skládají se ze závitových vložek jedné velikosti, vždy ve třech různých délkách závitu, spirálového vrtáku, speciálního ručního závitníku, montážního nástroje a vylamovacího nástroje.

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	V sortimentu obsažené závitové vložky	Počet závitových vložek ks	Délka vložek v zamontovaném stavu mm
07645-01	Vzorkovník	M5, M6, M8, M10, M12	10	5 / 7,5 / 10 / 128 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24

Objednací číslo	Provedení	Závitové vložky	Počet závitových vložek ks	Délka vložek v zamontovaném stavu mm
07645-0523	Servisní Sada	M5	20 kusů	5 / 7,5 / 10
07645-0623	Servisní Sada	M6	20 kusů	6 / 9 / 12
07645-0823	Servisní Sada	M8	10 kusů	8 / 12 / 16
07645-1023	Servisní Sada	M10	10 kusů	10 / 15 / 20
07645-1223	Servisní Sada	M12	10 kusů	12 / 18 / 24

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Závitové vložky	Délka vložek v zamontovaném stavu mm
07645-0521	Náhradní Závitová Vložka	M5	5
07645-0531	Náhradní Závitová Vložka	M5	7,5
07645-0541	Náhradní Závitová Vložka	M5	10
07645-0621	Náhradní Závitová Vložka	M6	6
07645-0631	Náhradní Závitová Vložka	M6	9
07645-0641	Náhradní Závitová Vložka	M6	12
07645-0821	Náhradní Závitová Vložka	M8	8
07645-0831	Náhradní Závitová Vložka	M8	12
07645-0841	Náhradní Závitová Vložka	M8	16
07645-1021	Náhradní Závitová Vložka	M10	10
07645-1031	Náhradní Závitová Vložka	M10	15
07645-1041	Náhradní Závitová Vložka	M10	20
07645-1221	Náhradní Závitová Vložka	M12	12
07645-1231	Náhradní Závitová Vložka	M12	18
07645-1241	Náhradní Závitová Vložka	M12	24