

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál, provedení:

Závitové vložky ocelové, pasivováno.

Upozornění:

Servisní sada umožňuje opakované použití resp. opravu poškozených i popraskaných otvorů se závitěm. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.

Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.

U vložek s vnitřním závitěm větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.

Připustné odchylky od normy:

Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty $\pm 0,25$ mm.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.

Přednosti:

- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obsažené závitové vložky vnitřní závit	Obsažené závitové vložky vnější závit	Délka vložek	Počet vložek	Počet montážního náradí	Objednáací číslo závitová vložka
07666-01	M5	M8	8	8	1	07660-05 07660-06
	M6	M10X1,25	10	8	1	07660-08 07660-08X1
	M8	M12X1,25	12	6	1	07660-10 07660-10X125
	M8X1	M12X1,25	12	6	-	07660-12 07660-12X125
	M10	M14X1,5	14	4	1	
	M10X1,25	M14X1,5	14	4	-	
	M12	M16X1,5	16	3	1	
	M12X1,25	M16X1,5	16	3	-	