

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

bez povrchové úpravy nebo pozinkované, modré pasivování.

Upozornění:

Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážka)


Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)

Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.

Odkaz na výkres:

1) druhý závitový kolík od $D1 \geq 75$

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál komponenty	Povrch základního tělesa	Provedení	D1	B	D2	D3 závitový kolík
07800-100301	ocel	bez povrchové úpravy	A	3	5	7	M2x3
07800-100401	ocel	bez povrchové úpravy	A	4	5	8	M2,5x3
07800-100501	ocel	bez povrchové úpravy	A	5	6	10	M3x4
07800-100601	ocel	bez povrchové úpravy	A	6	8	12	M4x5
07800-100701	ocel	bez povrchové úpravy	A	7	8	12	M4x5
07800-100801	ocel	bez povrchové úpravy	A	8	8	16	M4x6
07800-100901	ocel	bez povrchové úpravy	A	9	10	18	M5x8
07800-101001	ocel	bez povrchové úpravy	A	10	10	20	M5x8
07800-101101	ocel	bez povrchové úpravy	A	11	10	20	M5x8
07800-101201	ocel	bez povrchové úpravy	A	12	12	22	M6x8
07800-101401	ocel	bez povrchové úpravy	A	14	12	25	M6x8
07800-101501	ocel	bez povrchové úpravy	A	15	12	25	M6x8
07800-101601	ocel	bez povrchové úpravy	A	16	12	28	M6x8
07800-101801	ocel	bez povrchové úpravy	A	18	14	32	M6x8
07800-102001	ocel	bez povrchové úpravy	A	20	14	32	M6x8
07800-102401	ocel	bez povrchové úpravy	A	24	16	40	M8x12
07800-102501	ocel	bez povrchové úpravy	A	25	16	40	M8x10
07800-102601	ocel	bez povrchové úpravy	A	26	16	40	M8x10
07800-102801	ocel	bez povrchové úpravy	A	28	16	45	M8x12
07800-103001	ocel	bez povrchové úpravy	A	30	16	45	M8x10
07800-103201	ocel	bez povrchové úpravy	A	32	16	50	M8x12
07800-103501	ocel	bez povrchové úpravy	A	35	16	56	M8x12
07800-103601	ocel	bez povrchové úpravy	A	36	16	56	M8x12
07800-103801	ocel	bez povrchové úpravy	A	38	16	56	M8x12

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál komponenty	Povrch základního tělesa	Provedení	D1	B	D2	D3 závitový kolík
07800-104001	ocel	bez povrchové úpravy	A	40	18	63	M10x16
07800-104201	ocel	bez povrchové úpravy	A	42	18	63	M10x16
07800-104501	ocel	bez povrchové úpravy	A	45	18	70	M10x16
07800-104801	ocel	bez povrchové úpravy	A	48	18	70	M10x16
07800-105001	ocel	bez povrchové úpravy	A	50	18	80	M10x16
07800-105201	ocel	bez povrchové úpravy	A	52	18	80	M10x16
07800-105501	ocel	bez povrchové úpravy	A	55	18	80	M10x16
07800-105601	ocel	bez povrchové úpravy	A	56	18	80	M10x16
07800-105801	ocel	bez povrchové úpravy	A	58	20	90	M10x16
07800-106001	ocel	bez povrchové úpravy	A	60	20	90	M10x16
07800-106301	ocel	bez povrchové úpravy	A	63	20	90	M10x16
07800-106501	ocel	bez povrchové úpravy	A	65	20	100	M10x20
07800-106801	ocel	bez povrchové úpravy	A	68	20	100	M10x20
07800-107001	ocel	bez povrchové úpravy	A	70	20	100	M10x20
07800-107201	ocel	bez povrchové úpravy	A	72	20	100	M10x20
07800-107501	ocel	bez povrchové úpravy	A	75	22	110	M12x20
07800-108001	ocel	bez povrchové úpravy	A	80	22	110	M12x20
07800-108501	ocel	bez povrchové úpravy	A	85	22	125	M12x25
07800-109001	ocel	bez povrchové úpravy	A	90	22	125	M12x20
07800-110001	ocel	bez povrchové úpravy	A	100	25	140	M12x25
07800-300301	ocel	bez povrchové úpravy	E	3	5	7	M2x3
07800-300401	ocel	bez povrchové úpravy	E	4	5	8	M2,5x3
07800-300501	ocel	bez povrchové úpravy	E	5	6	10	M3x4
07800-300601	ocel	bez povrchové úpravy	E	6	8	12	M4x5
07800-300701	ocel	bez povrchové úpravy	E	7	8	12	M4x5
07800-300801	ocel	bez povrchové úpravy	E	8	8	16	M4x6
07800-300901	ocel	bez povrchové úpravy	E	9	10	18	M5x8
07800-301001	ocel	bez povrchové úpravy	E	10	10	20	M5x8
07800-301101	ocel	bez povrchové úpravy	E	11	10	20	M5x8
07800-301201	ocel	bez povrchové úpravy	E	12	12	22	M6x8
07800-301401	ocel	bez povrchové úpravy	E	14	12	25	M6x8
07800-301501	ocel	bez povrchové úpravy	E	15	12	25	M6x8
07800-301601	ocel	bez povrchové úpravy	E	16	12	28	M6x8
07800-301801	ocel	bez povrchové úpravy	E	18	14	32	M6x8
07800-302001	ocel	bez povrchové úpravy	E	20	14	32	M6x8
07800-302401	ocel	bez povrchové úpravy	E	24	16	40	M8x12
07800-302501	ocel	bez povrchové úpravy	E	25	16	40	M8x10
07800-302601	ocel	bez povrchové úpravy	E	26	16	40	M8x10
07800-302801	ocel	bez povrchové úpravy	E	28	16	45	M8x12
07800-303001	ocel	bez povrchové úpravy	E	30	16	45	M8x10
07800-303201	ocel	bez povrchové úpravy	E	32	16	50	M8x12
07800-303501	ocel	bez povrchové úpravy	E	35	16	56	M8x12
07800-303601	ocel	bez povrchové úpravy	E	36	16	56	M8x12
07800-303801	ocel	bez povrchové úpravy	E	38	16	56	M8x12
07800-304001	ocel	bez povrchové úpravy	E	40	18	63	M10x16
07800-304201	ocel	bez povrchové úpravy	E	42	18	63	M10x16
07800-304501	ocel	bez povrchové úpravy	E	45	18	70	M10x16
07800-304801	ocel	bez povrchové úpravy	E	48	18	70	M10x16
07800-305001	ocel	bez povrchové úpravy	E	50	18	80	M10x16
07800-305201	ocel	bez povrchové úpravy	E	52	18	80	M10x16
07800-305501	ocel	bez povrchové úpravy	E	55	18	80	M10x16
07800-305601	ocel	bez povrchové úpravy	E	56	18	80	M10x16
07800-305801	ocel	bez povrchové úpravy	E	58	20	90	M10x16
07800-306001	ocel	bez povrchové úpravy	E	60	20	90	M10x16
07800-306301	ocel	bez povrchové úpravy	E	63	20	90	M10x16
07800-306501	ocel	bez povrchové úpravy	E	65	20	100	M10x20
07800-306801	ocel	bez povrchové úpravy	E	68	20	100	M10x20
07800-307001	ocel	bez povrchové úpravy	E	70	20	100	M10x20
07800-307201	ocel	bez povrchové úpravy	E	72	20	100	M10x20
07800-307501	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	E	75	22	110	M12x20
07800-308001	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	E	80	22	110	M12x20
07800-308501	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	E	85	22	125	M12x25
07800-309001	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	E	90	22	125	M12x20
07800-310001	nerezová ocel A2	bez povrchové úpravy	E	100	25	140	M12x25

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál komponenty	Povrch základního tělesa	Provedení	D1	B	D2	D3 závitový kolík
07800-300303	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	3	5	7	M2x3
07800-300403	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	4	5	8	M2,5x3
07800-300503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	5	6	10	M3x4
07800-300603	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	6	8	12	M4x5
07800-300703	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	7	8	12	M4x5
07800-300803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	8	8	16	M4x6
07800-300903	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	9	10	18	M5x8
07800-301003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	10	10	20	M5x8
07800-301103	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	11	10	20	M5x8
07800-301203	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	12	12	22	M6x8
07800-301403	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	14	12	25	M6x8
07800-301503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	15	12	25	M6x8
07800-301603	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	16	12	28	M6x8
07800-301803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	18	14	32	M6x8
07800-302003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	20	14	32	M6x8
07800-302403	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	24	16	40	M8x12
07800-302503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	25	16	40	M8x10
07800-302603	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	26	16	40	M8x10
07800-302803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	28	16	45	M8x12
07800-303003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	30	16	45	M8x10
07800-303203	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	32	16	50	M8x12
07800-303503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	35	16	56	M8x12
07800-303603	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	36	16	56	M8x12
07800-303803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	38	16	56	M8x12
07800-304003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	40	18	63	M10x16
07800-304203	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	42	18	63	M10x16
07800-304503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	45	18	70	M10x16
07800-304803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	48	18	70	M10x16
07800-305003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	50	18	80	M10x16
07800-305203	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	52	18	80	M10x16
07800-305503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	55	18	80	M10x16
07800-305603	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	56	18	80	M10x16
07800-305803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	58	20	90	M10x16
07800-306003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	60	20	90	M10x16
07800-306303	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	63	20	90	M10x16
07800-306503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	65	20	100	M10x20
07800-306803	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	68	20	100	M10x20
07800-307003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	70	20	100	M10x20
07800-307203	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	72	20	100	M10x20
07800-307503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	75	22	110	M12x20
07800-308003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	80	22	110	M12x20
07800-308503	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	85	22	125	M12x25
07800-309003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	90	22	125	M12x20
07800-310003	ocel	pozinkované, modré pasivování	E	100	25	140	M12x25