

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Oválný hliníkový profil EN AW-6060.

## Provedení:

Komaxitováno na černou barvu, popř. na rubínově červenou barvu RAL 3003.

## Montáž:


Ze strany obsluhy.

## Příslušenství:

Vhodné šrouby pro připevnění třmenových model:

- šroub s válcovou hlavou ISO 4762-M5/ M6.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	B1	D	H	L	T	Nosná síla N
06920-11000105	černá	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-11120105	černá	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-11120106	černá	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
06920-11200105	černá	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-11200106	černá	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
06920-11280105	černá	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-11280106	černá	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
06920-11600105	černá	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-11600106	černá	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
06920-11800106	černá	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
06920-11002705	rubínově červená RAL 3003	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-11122705	rubínově červená RAL 3003	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-11122706	rubínově červená RAL 3003	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
06920-11202705	rubínově červená RAL 3003	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-11202706	rubínově červená RAL 3003	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
06920-11282705	rubínově červená RAL 3003	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-11282706	rubínově červená RAL 3003	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
06920-11602705	rubínově červená RAL 3003	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-11602706	rubínově červená RAL 3003	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
06920-11802706	rubínově červená RAL 3003	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

Přehled zboží

---