

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro ocel.
Magnetické jádro SmCo.

Provedení:

Pouzdro pozinkované.

Upozornění:

Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tří- až pětikrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.


Teplotní rozsah:

max. 200 °C.

Odkaz na výkres:

1) přítlačná plocha

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	H	Přídržná síla N
09066-01	A	6 ±0,15	4,5	5
09066-02	A	8 ±0,15	4,5	11
09066-03	A	10 ±0,15	4,5	20
09066-04	A	13 ±0,15	4,5	40
09066-05	A	16 ±0,15	4,5	60
09066-06	A	20 ±0,15	6	90
09066-07	A	25 ±0,15	7	150
09066-08	A	32 ±0,20	7	220