

Popis zboží/obrázky produktu

19"



Popis

Materiál:

Manipulační rukojeť, hliník.
Manipulační rameno a kryt PA 6.
Závitové pouzdro, ocel.


Provedení:

Manipulační rukojeť eloxovaná, v přírodní barvě nebo černá.
Závitové pouzdro pozinkované.

Upozornění:

- 19"
- uzavřený design
- snadná montáž
- montáž víka se provádí plastovým kladívkem

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	A	B	D	H	L	Nosná síla N
06933-055101	černá	55	12,5	M5	40	75,5	1000
06933-088101	černá	88	12,5	M5	40	108,5	1000
06933-100101	černá	100	12,5	M5	40	120,5	1000
06933-120101	černá	120	12,5	M5	40	140,5	1000
06933-180101	černá	180	12,5	M5	40	200,5	1000
06933-235101	černá	235	12,5	M5	40	255,5	1000
06933-055103	natur	55	12,5	M5	40	75,5	1000
06933-088103	natur	88	12,5	M5	40	108,5	1000
06933-100103	natur	100	12,5	M5	40	120,5	1000
06933-120103	natur	120	12,5	M5	40	140,5	1000
06933-180103	natur	180	12,5	M5	40	200,5	1000
06933-235103	natur	235	12,5	M5	40	255,5	1000

