

Popis zboží/obrázky produktu



Popis


Materiál:

Nerezová ocel 1.4308.

Provedení:

Elektrolyticky leštěno nebo otryskáno.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Povrch základního tělesa	A	B	D	D3	H	H1	T
06648-55061	pískováno	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55081	pískováno	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65061	pískováno	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65081	pískováno	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65101	pískováno	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75101	pískováno	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75121	pískováno	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
06648-55062	elektrolyticky leštěno	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55082	elektrolyticky leštěno	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65062	elektrolyticky leštěno	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65082	elektrolyticky leštěno	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65102	elektrolyticky leštěno	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75102	elektrolyticky leštěno	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75122	elektrolyticky leštěno	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

