

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro a ovládání ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z mosazi. O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.
Západka z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované nebo černě komaxitované.
Matice a západka pozinkované.

Upozornění:

Otočný západekový uzávěr odolávající vibracím díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Otočný západekový uzávěr lze namontovat v předběžně smontovaném stavu (při malém rozměru A a velké tloušťce dveří je tato možnost omezená). Zkoušeno podle DIN EN 60068-2-64 (chvění) a DIN EN 60068-2-27 (šok), zkušební norma 61373. Otrřesuvzdornost podle požadavků drážních aplikací kategorie 1, třída B (=nejvyšší požadavek).

Ochrana proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Západku v požadovaném provedení objednávejte, prosím, samostatně. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.

Příslušenství:






Nástrčkový klíč 05586

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) čtyřhran 6 mm
- b) drážka
- c) trojhran 6,5 mm

Výkresy



Přehled zboží

Západkové uzávěry, kompaktní

Objednací číslo	Barva základního tělesa	Ovladač
05561-16131	stříbrná	čtyřhran 6 mm
05561-20131	stříbrná	drážka
05561-86131	stříbrná	trojhran 6,5 mm
05561-16132	černá	čtyřhran 6 mm
05561-20132	černá	drážka
05561-86132	černá	trojhran 6,5 mm

Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A	L
05563-0124X075	7,5	24
05563-0124X135	13,5	24
05563-0124X195	19,5	24