

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro, ovládání a matice ze zinkového tlakového odlitku.
O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.
Západka z oceli.

Provedení:

Pouzdro pochromované.
Ovládání černě komaxitované.
Matice a západka pozinkované.

Upozornění:

Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Otočný západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená). Upevňovací matice je provedena jako uzemňovací matice s přichytkami.

S ochranou proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.


Uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 101 nebo 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdem.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč 05586

Výkresy



Přehled zboží

Západkové uzávěry s úchytem tvaru T

Objednáací číslo	Ovladač	Provedení
05572-1182	úchyt tvaru T	-
05572-2182	úchyt tvaru T, uzamykatelný	uzávěr 101
05572-3182	úchyt tvaru T, uzamykatelný	uzávěr 1333

Západka pro západkové uzávěry

Objednáací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
05569-135X160	16	35
05569-135X180	18	35
05569-135X200	20	35
05569-135X220	22	35
05569-135X240	24	35
05569-145X040	4	45
05569-145X060	6	45
05569-145X080	8	45
05569-145X100	10	45
05569-145X120	12	45
05569-145X140	14	45
05569-145X160	16	45
05569-145X180	18	45
05569-145X200	20	45
05569-145X220	22	45

Přehled zboží

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
05569-145X240	24	45
05569-145X260	26	45
05569-145X280	28	45
05569-145X300	30	45
05569-145X320	32	45
05569-145X340	34	45
05569-145X360	36	45
05569-145X380	38	45
05569-145X400	40	45
05569-145X420	42	45