


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro, ovládání a západka ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z oceli. Ploché těsnění z pryže.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované,
Západka hrubá. Matice pozinkovaná.

Upozornění:

Západkové uzávěry se stupňovitou západkou se používají převážně u dveří a korpusů, která vyžadují vyšší přitlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček. Otáčením ovládání doprava lze utahovací dráhu postupně zvýšit až na 9,5 mm při maximálním úhlu otočení 270°.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Příslušenství:

Nástrčkový klíč 05586


Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 7 mm
- b) Motýlek 3 mm
- c) Motýlek 5 mm

- 1) O-kroužek
- 2) Adaptér

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Ovladač	A	L	S max.
05576-17301	čtyřhran 7 mm	30 -9,5	30	20
05576-17401	čtyřhran 7 mm	40 -9,5	40	30
05576-17501	čtyřhran 7 mm	50 -9,5	50	40
05576-17601	čtyřhran 7 mm	60 -9,5	60	50
05576-43301	motýlek 3 mm	30 -9,5	30	20
05576-43401	motýlek 3 mm	40 -9,5	40	30
05576-43501	motýlek 3 mm	50 -9,5	50	40
05576-43601	motýlek 3 mm	60 -9,5	60	50
05576-45301	motýlek 5 mm	30 -9,5	30	20
05576-45401	motýlek 5 mm	40 -9,5	40	30
05576-45501	motýlek 5 mm	50 -9,5	50	40
05576-45601	motýlek 5 mm	60 -9,5	60	50