

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Spojovací trubka z hliníku EN AW-6060.

Patky madla polyamidu, vyztužený skleněnými kuličkami.

Závitové pouzdro z mosazi.


## Provedení:

Spojovací trubka eloxovaná do matného lesku. Patky madla černé.

## Upozornění:

Šikmá trubková madla v moderním průmyslovém designu. Svěrací ramena zajišťují přesné dosedání trubky na plastových čepech.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	A	B	B1	D	H	L	Nosná síla N
06928-2150061	150	37	30X1,5	M6	60	165	800
06928-2200061	200	37	30X1,5	M6	60	215	800
06928-2250061	250	37	30X1,5	M6	60	265	800
06928-2300061	300	37	30X1,5	M6	60	315	800
06928-2350061	350	37	30X1,5	M6	60	365	800
06928-2400061	400	37	30X1,5	M6	60	415	800

