


## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.  
Západka z nerezové oceli 1.4301.

## Provedení:


Bez povrchové úpravy.

## Upozornění:

Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeně a zavřeně). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).

Západka v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

## Výkresy



## Přehled zboží

## Západkové uzávěry z nerezové oceli, s rukojetí

Objednáací číslo	Ovladač	H	SW
05589-1186	kolíková rukojeť	18	27
05589-2186	kolíková uzamykatelná rukojeť	18	27

## Západka pro západkové uzávěry

## Přehled zboží

Objednáací číslo	A při délce pouzdra H=18	L
05569-245X180	18	45
05569-245X200	20	45
05569-245X240	24	45
05569-245X280	28	45
05569-245X320	32	45
05569-245X340	34	45
05569-245X360	36	45
05569-245X380	38	45
05569-245X400	40	45
05569-245X420	42	45