

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchyt nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení:


Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru T. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato zamýkatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).
Třída ochrany IP65.

Západka v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

Výkresy



Přehled zboží

Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytem tvaru T

| Objednáací číslo | Provedení | Ovladač | H | SW |
|------------------|-----------|-----------------------------|----|----|
| 05593-1186 | A | úchyt tvaru T | 18 | 27 |
| 05593-2186 | B | úchyt tvaru T, uzamykatelný | 18 | 27 |

Západka pro západkové uzávěry

| Objednáací číslo | A při délce pouzdra H=18 | L |
|------------------|--------------------------------|----|
| 05569-245X180 | 18 | 45 |
| 05569-245X200 | 20 | 45 |

Přehled zboží

| Objednací číslo | A při délce pouzdra H=18 | L |
|-----------------|--------------------------------|----|
| 05569-245X240 | 24 | 45 |
| 05569-245X280 | 28 | 45 |
| 05569-245X320 | 32 | 45 |
| 05569-245X340 | 34 | 45 |
| 05569-245X360 | 36 | 45 |
| 05569-245X380 | 38 | 45 |
| 05569-245X400 | 40 | 45 |
| 05569-245X420 | 42 | 45 |