

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.


Provedení:

Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná.

Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.

Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základního tělesa	Třída pevnosti	Povrch základního tělesa	D	L	DK	K	SW
07159-05X40	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M5	40	8,5	5	4
07159-05X50	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M5	50	8,5	5	4
07159-05X60	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M5	60	8,5	5	4
07159-05X80	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M5	80	8,5	5	4
07159-06X40	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	40	10	6	5
07159-06X50	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	50	10	6	5
07159-06X60	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	60	10	6	5
07159-06X70	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	70	10	6	5
07159-06X90	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	90	10	6	5
07159-06X100	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M6	100	10	6	5
07159-08X50	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M8	50	13	8	6
07159-08X60	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M8	60	13	8	6
07159-08X70	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M8	70	13	8	6
07159-08X80	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M8	80	13	8	6
07159-08X90	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M8	90	13	8	6
07159-10X50	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	50	16	10	8
07159-10X60	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	60	16	10	8
07159-10X70	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	70	16	10	8
07159-10X80	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	80	16	10	8
07159-10X90	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	90	16	10	8
07159-10X100	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M10	100	16	10	8
07159-12X80	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M12	80	18	12	10
07159-12X90	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M12	90	18	12	10
07159-12X100	ocel	8.8	bez povrchové úpravy (černá)	M12	100	18	12	10
07159-405X40	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M5	40	8,5	5	4
07159-405X70	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M5	70	8,5	5	4
07159-405X80	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M5	80	8,5	5	4
07159-406X40	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	40	10	6	5
07159-406X50	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	50	10	6	5
07159-406X60	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	60	10	6	5
07159-406X70	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	70	10	6	5
07159-406X80	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	80	10	6	5
07159-406X90	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	90	10	6	5

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základního tělesa	Třída pevnosti	Povrch základního tělesa	D	L	DK	K	SW
07159-406X100	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M6	100	10	6	5
07159-408X50	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M8	50	13	8	6
07159-408X60	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M8	60	13	8	6
07159-408X70	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M8	70	13	8	6
07159-408X80	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M8	80	13	8	6
07159-408X90	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M8	90	13	8	6
07159-408X100	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M8	100	13	8	6
07159-410X50	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M10	50	16	10	8
07159-410X60	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M10	60	16	10	8
07159-410X70	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M10	70	16	10	8
07159-410X80	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M10	80	16	10	8
07159-410X90	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M10	90	16	10	8
07159-410X100	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M10	100	16	10	8
07159-412X70	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M12	70	18	12	10
07159-412X80	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M12	80	18	12	10
07159-412X90	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M12	90	18	12	10
07159-412X100	ocel	8.8	galvanicky pozinkovaný	M12	100	18	12	10
07159-105X40	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M5	40	8,5	5	4
07159-105X70	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M5	70	8,5	5	4
07159-106X40	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	40	10	6	5
07159-106X50	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	50	10	6	5
07159-106X60	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	60	10	6	5
07159-106X70	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	70	10	6	5
07159-106X80	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	80	10	6	5
07159-106X90	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	90	10	6	5
07159-106X100	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M6	100	10	6	5
07159-108X50	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	50	13	8	6
07159-108X60	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	60	13	8	6
07159-108X70	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	70	13	8	6
07159-108X80	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	80	13	8	6
07159-108X90	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	90	13	8	6
07159-108X100	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M8	100	13	8	6
07159-110X50	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	50	16	10	8
07159-110X60	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	60	16	10	8
07159-110X70	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	70	16	10	8
07159-110X80	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	80	16	10	8
07159-110X90	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	90	16	10	8
07159-110X100	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M10	100	16	10	8
07159-112X70	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M12	70	18	12	10
07159-112X80	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M12	80	18	12	10
07159-112X90	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M12	90	18	12	10
07159-112X100	nerezová ocel A2	70	bez povrchové úpravy	M12	100	18	12	10
07159-605X40	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M5	40	8,5	5	4
07159-605X70	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M5	70	8,5	5	4
07159-605X80	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M5	80	8,5	5	4
07159-606X40	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	40	10	6	5
07159-606X50	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	50	10	6	5
07159-606X60	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	60	10	6	5
07159-606X70	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	70	10	6	5
07159-606X80	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	80	10	6	5
07159-606X90	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	90	10	6	5
07159-606X100	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M6	100	10	6	5
07159-608X50	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	50	13	8	6
07159-608X60	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	60	13	8	6
07159-608X70	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	70	13	8	6
07159-608X80	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	80	13	8	6
07159-608X90	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	90	13	8	6
07159-608X100	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M8	100	13	8	6
07159-610X50	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	50	16	10	8
07159-610X60	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	60	16	10	8
07159-610X70	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	70	16	10	8
07159-610X80	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	80	16	10	8
07159-610X90	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	90	16	10	8
07159-610X100	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M10	100	16	10	8

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Třída pevnosti	Povrch základního tělesa	D	L	DK	K	SW
07159-612X80	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M12	80	18	12	10
07159-612X100	nerezová ocel A4	70	bez povrchové úpravy	M12	100	18	12	10