


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.


Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Díky lícovaným podložkám lze značně zredukovat případnou axiální vůli. Jsou k dostání v tloušťce od 0,1 mm. Jsou mezi sebou kombinovatelné a díky tomu je možné vytvořit různé tloušťky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	H
07522-0306010	ocel	3	6	0,1
07522-0306015	ocel	3	6	0,15
07522-0306020	ocel	3	6	0,2
07522-0306025	ocel	3	6	0,25
07522-0306030	ocel	3	6	0,3
07522-0306050	ocel	3	6	0,5
07522-0306100	ocel	3	6	1
07522-0408010	ocel	4	8	0,1
07522-0408015	ocel	4	8	0,15
07522-0408020	ocel	4	8	0,2
07522-0408030	ocel	4	8	0,3
07522-0408050	ocel	4	8	0,5
07522-0408100	ocel	4	8	1
07522-0510010	ocel	5	10	0,1
07522-0510015	ocel	5	10	0,15
07522-0510020	ocel	5	10	0,2
07522-0510025	ocel	5	10	0,25
07522-0510030	ocel	5	10	0,3
07522-0510050	ocel	5	10	0,5
07522-0510100	ocel	5	10	1
07522-0612010	ocel	6	12	0,1
07522-0612020	ocel	6	12	0,2
07522-0612025	ocel	6	12	0,25
07522-0612030	ocel	6	12	0,3
07522-0612050	ocel	6	12	0,5
07522-0612100	ocel	6	12	1
07522-0713010	ocel	7	13	0,1
07522-0713020	ocel	7	13	0,2
07522-0713030	ocel	7	13	0,3
07522-0713050	ocel	7	13	0,5

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	H
07522-0713100	ocel	7	13	1
07522-0814010	ocel	8	14	0,1
07522-0814015	ocel	8	14	0,15
07522-0814020	ocel	8	14	0,2
07522-0814025	ocel	8	14	0,25
07522-0814030	ocel	8	14	0,3
07522-0814050	ocel	8	14	0,5
07522-0814100	ocel	8	14	1
07522-0915010	ocel	9	15	0,1
07522-0915015	ocel	9	15	0,15
07522-0915020	ocel	9	15	0,2
07522-0915030	ocel	9	15	0,3
07522-0915050	ocel	9	15	0,5
07522-0915100	ocel	9	15	1
07522-1016010	ocel	10	16	0,1
07522-1016015	ocel	10	16	0,15
07522-1016020	ocel	10	16	0,2
07522-1016025	ocel	10	16	0,25
07522-1016030	ocel	10	16	0,3
07522-1016050	ocel	10	16	0,5
07522-1016100	ocel	10	16	1
07522-1117010	ocel	11	17	0,1
07522-1117020	ocel	11	17	0,2
07522-1117025	ocel	11	17	0,25
07522-1117030	ocel	11	17	0,3
07522-1117050	ocel	11	17	0,5
07522-1117100	ocel	11	17	1
07522-1218010	ocel	12	18	0,1
07522-1218015	ocel	12	18	0,15
07522-1218020	ocel	12	18	0,2
07522-1218025	ocel	12	18	0,25
07522-1218030	ocel	12	18	0,3
07522-1218050	ocel	12	18	0,5
07522-1218100	ocel	12	18	1
07522-1319010	ocel	13	19	0,1
07522-1319015	ocel	13	19	0,15
07522-1319020	ocel	13	19	0,2
07522-1319025	ocel	13	19	0,25
07522-1319030	ocel	13	19	0,3
07522-1319050	ocel	13	19	0,5
07522-1319100	ocel	13	19	1
07522-1420010	ocel	14	20	0,1
07522-1420015	ocel	14	20	0,15
07522-1420020	ocel	14	20	0,2
07522-1420025	ocel	14	20	0,25
07522-1420030	ocel	14	20	0,3
07522-1420050	ocel	14	20	0,5
07522-1420100	ocel	14	20	1
07522-1521010	ocel	15	21	0,1
07522-1521015	ocel	15	21	0,15
07522-1521020	ocel	15	21	0,2
07522-1521025	ocel	15	21	0,25
07522-1521030	ocel	15	21	0,3
07522-1521050	ocel	15	21	0,5
07522-1521100	ocel	15	21	1
07522-1521120	ocel	15	21	1,2
07522-1622015	ocel	16	22	0,15
07522-1622020	ocel	16	22	0,2
07522-1622025	ocel	16	22	0,25
07522-1622030	ocel	16	22	0,3
07522-1622050	ocel	16	22	0,5
07522-1622100	ocel	16	22	1
07522-1622120	ocel	16	22	1,2
07522-1724010	ocel	17	24	0,1

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	H
07522-1724015	ocel	17	24	0,15
07522-1724020	ocel	17	24	0,2
07522-1724025	ocel	17	24	0,25
07522-1724030	ocel	17	24	0,3
07522-1724050	ocel	17	24	0,5
07522-1724100	ocel	17	24	1
07522-1724120	ocel	17	24	1,2
07522-1825010	ocel	18	25	0,1
07522-1825015	ocel	18	25	0,15
07522-1825020	ocel	18	25	0,2
07522-1825025	ocel	18	25	0,25
07522-1825030	ocel	18	25	0,3
07522-1825050	ocel	18	25	0,5
07522-1825100	ocel	18	25	1
07522-1825120	ocel	18	25	1,2
07522-1926010	ocel	19	26	0,1
07522-1926015	ocel	19	26	0,15
07522-1926020	ocel	19	26	0,2
07522-1926025	ocel	19	26	0,25
07522-1926030	ocel	19	26	0,3
07522-1926050	ocel	19	26	0,5
07522-1926100	ocel	19	26	1
07522-1926120	ocel	19	26	1,2
07522-2028010	ocel	20	28	0,1
07522-2028015	ocel	20	28	0,15
07522-2028020	ocel	20	28	0,2
07522-2028025	ocel	20	28	0,25
07522-2028030	ocel	20	28	0,3
07522-2028050	ocel	20	28	0,5
07522-2028100	ocel	20	28	1
07522-2028120	ocel	20	28	1,2
07522-2028150	ocel	20	28	1,5
07522-2230010	ocel	22	30	0,1
07522-2230015	ocel	22	30	0,15
07522-2230020	ocel	22	30	0,2
07522-2230025	ocel	22	30	0,25
07522-2230030	ocel	22	30	0,3
07522-2230050	ocel	22	30	0,5
07522-2230100	ocel	22	30	1
07522-2230120	ocel	22	30	1,2
07522-2230150	ocel	22	30	1,5
07522-2535010	ocel	25	35	0,1
07522-2535015	ocel	25	35	0,15
07522-2535020	ocel	25	35	0,2
07522-2535025	ocel	25	35	0,25
07522-2535030	ocel	25	35	0,3
07522-2535050	ocel	25	35	0,5
07522-2535100	ocel	25	35	1
07522-2535120	ocel	25	35	1,2
07522-2535150	ocel	25	35	1,5
07522-2637010	ocel	26	37	0,1
07522-2637015	ocel	26	37	0,15
07522-2637020	ocel	26	37	0,2
07522-2637025	ocel	26	37	0,25
07522-2637030	ocel	26	37	0,3
07522-2637050	ocel	26	37	0,5
07522-2637100	ocel	26	37	1
07522-2637120	ocel	26	37	1,2
07522-2637150	ocel	26	37	1,5
07522-2840010	ocel	28	40	0,1
07522-2840015	ocel	28	40	0,15
07522-2840020	ocel	28	40	0,2
07522-2840025	ocel	28	40	0,25
07522-2840030	ocel	28	40	0,3

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	H
07522-2840050	ocel	28	40	0,5
07522-2840100	ocel	28	40	1
07522-2840120	ocel	28	40	1,2
07522-2840150	ocel	28	40	1,5
07522-3042010	ocel	30	42	0,1
07522-3042015	ocel	30	42	0,15
07522-3042020	ocel	30	42	0,2
07522-3042025	ocel	30	42	0,25
07522-3042030	ocel	30	42	0,3
07522-3042050	ocel	30	42	0,5
07522-3042100	ocel	30	42	1
07522-3042120	ocel	30	42	1,2
07522-3042150	ocel	30	42	1,5
07522-3042200	ocel	30	42	2
07522-3245010	ocel	32	45	0,1
07522-3245015	ocel	32	45	0,15
07522-3245020	ocel	32	45	0,2
07522-3245025	ocel	32	45	0,25
07522-3245030	ocel	32	45	0,3
07522-3245050	ocel	32	45	0,5
07522-3245100	ocel	32	45	1
07522-3245120	ocel	32	45	1,2
07522-3245150	ocel	32	45	1,5
07522-3245200	ocel	32	45	2
07522-3545010	ocel	35	45	0,1
07522-3545015	ocel	35	45	0,15
07522-3545020	ocel	35	45	0,2
07522-3545025	ocel	35	45	0,25
07522-3545030	ocel	35	45	0,3
07522-3545050	ocel	35	45	0,5
07522-3545100	ocel	35	45	1
07522-3545120	ocel	35	45	1,2
07522-3545150	ocel	35	45	1,5
07522-3545200	ocel	35	45	2
07522-3645010	ocel	36	45	0,1
07522-3645015	ocel	36	45	0,15
07522-3645020	ocel	36	45	0,2
07522-3645025	ocel	36	45	0,25
07522-3645030	ocel	36	45	0,3
07522-3645050	ocel	36	45	0,5
07522-3645100	ocel	36	45	1
07522-3645120	ocel	36	45	1,2
07522-3645150	ocel	36	45	1,5
07522-3645200	ocel	36	45	2
07522-3747010	ocel	37	47	0,1
07522-3747015	ocel	37	47	0,15
07522-3747020	ocel	37	47	0,2
07522-3747025	ocel	37	47	0,25
07522-3747030	ocel	37	47	0,3
07522-3747050	ocel	37	47	0,5
07522-3747100	ocel	37	47	1
07522-3747120	ocel	37	47	1,2
07522-3747150	ocel	37	47	1,5
07522-3747200	ocel	37	47	2
07522-4050010	ocel	40	50	0,1
07522-4050015	ocel	40	50	0,15
07522-4050020	ocel	40	50	0,2
07522-4050025	ocel	40	50	0,25
07522-4050030	ocel	40	50	0,3
07522-4050050	ocel	40	50	0,5
07522-4050100	ocel	40	50	1
07522-4050120	ocel	40	50	1,2
07522-4050150	ocel	40	50	1,5
07522-4050200	ocel	40	50	2

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D1	D2	H
07522-4252010	ocel	42	52	0,1
07522-4252015	ocel	42	52	0,15
07522-4252020	ocel	42	52	0,2
07522-4252025	ocel	42	52	0,25
07522-4252030	ocel	42	52	0,3
07522-4252050	ocel	42	52	0,5
07522-4252100	ocel	42	52	1
07522-4252120	ocel	42	52	1,2
07522-4252150	ocel	42	52	1,5
07522-4252200	ocel	42	52	2
07522-4555010	ocel	45	55	0,1
07522-4555015	ocel	45	55	0,15
07522-4555020	ocel	45	55	0,2
07522-4555025	ocel	45	55	0,25
07522-4555030	ocel	45	55	0,3
07522-4555050	ocel	45	55	0,5
07522-4555100	ocel	45	55	1
07522-4555120	ocel	45	55	1,2
07522-4555150	ocel	45	55	1,5
07522-4555200	ocel	45	55	2
07522-4860010	ocel	48	60	0,1
07522-4860015	ocel	48	60	0,15
07522-4860020	ocel	48	60	0,2
07522-4860025	ocel	48	60	0,25
07522-4860030	ocel	48	60	0,3
07522-4860050	ocel	48	60	0,5
07522-4860100	ocel	48	60	1
07522-4860120	ocel	48	60	1,2
07522-4860150	ocel	48	60	1,5
07522-4860200	ocel	48	60	2
07522-5062010	ocel	50	62	0,1
07522-5062015	ocel	50	62	0,15
07522-5062020	ocel	50	62	0,2
07522-5062025	ocel	50	62	0,25
07522-5062030	ocel	50	62	0,3
07522-5062050	ocel	50	62	0,5
07522-5062100	ocel	50	62	1
07522-5062120	ocel	50	62	1,2
07522-5062150	ocel	50	62	1,5
07522-5062200	ocel	50	62	2